

Lubrificanti professionali per ridurre l'attrito durante l'inserimento dei cavi  
Professional wire pulling, to reduce the friction during the insertion of cables

| Articolo<br>Item                                                                                                                        | Descrizione<br>Description                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GEL</b><br>Gel ad alta viscosità, adatto per inserimento cavi<br><i>Gel high viscosity, suitable for the insertion cables</i>        |                                                                                    |
| <b>AGI050</b>                                                                                                                           | Flacone da 0,5 litri con beccuccio<br><i>Bottle of 0,5 litre with spout</i>        |
| <b>AGI1</b>                                                                                                                             | Flacone da 1 litro con beccuccio<br><i>Bottle of 1 litre with spout</i>            |
| <b>AGI5</b>                                                                                                                             | Secchio da 5 litri<br><i>Pail of 5 litres</i>                                      |
| <b>IBRID</b><br>Fluido a bassa viscosità, adatto per inserimento cavi<br><i>Fluid low viscosity, suitable for the insertion cables</i>  |                                                                                    |
| <b>AGE050</b>                                                                                                                           | Flacone da 0,5 litri con beccuccio<br><i>Bottle of 0,5 litre with spout</i>        |
| <b>AGE1</b>                                                                                                                             | Flacone da 1 litro con beccuccio<br><i>Bottle of 1 litre with spout</i>            |
| <b>AGE5</b>                                                                                                                             | Tanica da 5 litri<br><i>Can of 5 litres</i>                                        |
| <b>LIQUID</b><br>Liquido, adatto per inserimento ed estrazione cavi<br><i>Liquid, suitable for the insertion and pulling out cables</i> |                                                                                    |
| <b>AGL050</b>                                                                                                                           | Flacone da 0,5 litri con beccuccio<br><i>Bottle of 0,5 litre with spout</i>        |
| <b>AGL1</b>                                                                                                                             | Flacone da 1 litro con beccuccio<br><i>Bottle of 1 litre with spout</i>            |
| <b>AGL5</b>                                                                                                                             | Tanica da 5 litri<br><i>Can of 5 litres</i>                                        |
| Spruzzatore - Vaporizer                                                                                                                 |                                                                                    |
| <b>AGS</b>                                                                                                                              | Per flaconi da 1 e 0,5 litri<br><i>For bottles of 1 and 0,5 liters</i>             |
| <b>FOAM</b><br>Schiuma, adatta per inserimento cavi<br><i>Foam, suitable for the insertion of the cables</i>                            |                                                                                    |
| <b>AGF400</b>                                                                                                                           | Bomboledda da 400 ml con applicatore<br><i>Spray can of 400 ml with applicator</i> |

