

TUTTA* LUCE
PRERISCALDO



Plafoniere fluorescenti (T5) abbinabili con funzione di preriscaldamento.

Hanno le medesime caratteristiche tecniche delle plafoniere TUTTALUCE con l'effetto linea di luce continua. Grazie allo speciale ballast elettronico con la funzione di preriscaldamento dei catodi dei tubi fluorescenti, queste plafoniere sono particolarmente indicate per usi gravosi con frequenti accensioni/spengimenti.

Gli accessori per queste plafoniere sono i medesimi utilizzati per SUPERMINILITE e TUTTALUCE.

Extendable fluorescent ceiling lamps (T5) with pre-heating function.

They have the same technical features as the TUTTALUCE ceiling lamps with continuous light line effect. Thanks to the special electronic ballast with pre-heating function of fluorescent tube cathodes, these ceiling lamps are especially suited for heavy-duty use with frequent switching on/off. The accessories for these ceiling lamps are the same used for SUPERMINILITE and TUTTALUCE.



Caratteristiche tecniche:

- Tensione di alimentazione: 230 V~
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Corpo in policarbonato
- Diffusore polimetacrilato trasparente rigato
- Riflettore bianco (alta resa luminosa)
- Interruttore ON/OFF sulla base
- Ingombri ridotti: -27 mm
- Abbinabili sino a max 200 W ca.
- Classe di isolamento:
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +45°C
- Grado di protezione: IP 20
- Complete di accessori quali: cavo d'alimentazione, cavo di raccordo, clip per fissaggio.

Technical features:

- Power supply voltage: 230 V~
- Mains frequency: 50 Hz
- Body in polycarbonate
- Transparent striped polymethacrylate diffuser
- White reflector (high light yield)
- ON/OFF switch on the base
- Compact size: -27 mm
- Extendable up to max 200 W approx.
- Insulation class:
- Working temperature: from +5°C to +45°C
- Protection rating: IP 20
- Complete with accessories: power supply cord, connecting cable, fixing clip.

Queste plafoniere vanno equipaggiate con tubi fluorescenti T5 (si veda pag 46).

These ceiling lamps must be equipped with fluorescent T5 tubes (see page 46).

N.B. La funzione di preriscaldamento necessita di un tempo d'attesa tra il comando e l'accensione del tubo, che generalmente è tra i 2 e i 4 sec., specialmente alla prima accensione dopo un periodo d'inattività.

Note: The pre-heating function requires a waiting time between command and tube ignition which is generally between 2 and 4 sec., especially on first switching on after an inactivity period.

SOLO BASE - SENZA TUBO | BASE ONLY - WITHOUT TUBE

Articolo Item	Watt	Dimensioni Dimensions	Finitura Finish	
*PTL.8	8	323 X 22 X 42 mm	bianca white	30
*PTL.13	13	552 X 22 X 42 mm	bianca white	30
*PTL.21	21	884 X 22 X 42 mm	bianca white	20
*PTL.28	28	1184 X 22 X 42 mm	bianca white	20

N.B. Per i tubi T5 fluorescenti si veda pag. 46
Per ulteriori modelli consultare catalogo LIGHTING

Note For T5 fluorescent tubes see page 46
For additional models refer to LIGHTING catalogue