

Morsetti	MASSIMA PRESSIONE DISPONIBILE SEC. DEI MORSETTI S		
	DMFA	DMFA.2	DMFA.2 DMFA.2
Tensione (V)	250	250	250
Corrente (A)	6,3	6,3	6,3
Morsetti con piastrina terminale (HMFA.2)			
Configurazioni DMFA.2	1,2	1,2	1,2
Configurazioni DMFA.2	1,2	1,2	1,2
Morsetti con piastrina terminale (HMFA.2)			
Configurazioni DMFA.2	4	4	4
Configurazioni DMFA.2	1,2	1,2	1,2

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


inserirne una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

**Cartuccia porta
componente per MF100, DA100, HF300**

Serie	CPF
Codice	CPF05
Sigla	CPF/5
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	vuota, per serie MPFA, DSFA e HMFA
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A (1)
Tensione	320 V (1)
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL1032 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5 Cartuccia porta componente
per MF100, DA100, HF300