

Morsetti	MASSIMA PRESSIONE DISPONIBILE SEC. SEC. 200V/250V		
	200V	250V	250V+ 100V
Cartridge 50	0,5	0,2	0,5
Morsetti con morsetto HMFA.2			
Cartridge CPF-5L	1,5	1,5	1,5
Cartridge CPF-5L	1,5	1,5	1,5
Morsetti con morsetto HMFA.2			
Cartridge CPF-5L	4	4	4
Cartridge CPF-5L	4	4	4
Morsetti con morsetto HMFA.2			
Cartridge CPF-5L	1,5	1,5	1,5
Cartridge CPF-5L	1,5	1,5	1,5

Utilizzo su morsetti HMFA.2:


inserire una piastrina terminale tra due morsetti adiacenti, a causa del maggior spessore della cartuccia.

Use on HMFA.2 terminal blocks:

insert an end plate between two adjacent terminal blocks, due to the greater thickness of the cartridge.

Cartuccia con LED di allarme da 230V

Serie	CPF
Codice	CPF523
Sigla	CPF/5L230
Codice doganale	85389099
DATI TECNICI	
Tipologia	Cartuccia porta componente
Sottotipologia	con LED di allarme da 230 V
Colore	Verde
Confezione	20
Materiale	Poliammide UL94-V0
Larghezza (passo)	6 mm
Lunghezza	33 mm
Altezza	(2)
Corrente	6,3 A
Tensione	320 V
Adatto per	MF100, MF100GR, DA100, DA100GR, HF300GR



1 (1) limitare a max. 6,3A 250V con fusibile ø 5 x 20 mm, limitare a max. 10 A con perno in ottone VL1032 (2) l'altezza dipende dal montaggio sui morsetti relativi e dalla guida DIN (vedi tabella)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CPF/5L230
Cartuccia con LED di allarme da 230V