

TARGETTE SEGNACAVO SENZA TUBETTI 40142

senza tubetti

Le targhette MG-TDM si infilano direttamente sul cavo senza l'uso del tubetto trasparente.

Sono state appositamente disegnate con due anelli dotati di alette flessibili per adattarsi più facilmente a cavi di vario diametro.

> I conduttori possono avere, a parità di sezione, diametro esterno diverso.

E' pertanto consigliabile fare riferimento al diametro piuttosto che alla sezione.



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

UNI EN ISO 175

RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:


- > variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento
- > variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.
- > la quantità del liquido assorbito
- > il liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.

TARGETTE SEGNACAVO SENZA TUBETTI 40142

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Giallo
Altezza	4 mm
Lunghezza	12 mm
Quantità per scheda	40
Diametro esterno minimo	1,6 mm
Diametro esterno massimo	3,25 mm
Sezione minima	0,5 mm ²
Sezione Nominale	1,5 mm ²
Imballo standard	800
SWcode	119
N° Steli	4
Materiale	Polycarbonato
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati + ganci
Diametro esterno minimo	1,6 mm
Diametro esterno massimo	3,25 mm
Sezione minima	0,5 mm ²
Sezione Nominale	1,5 mm ²



TARGETTE SEGNACAVO SENZA TUBETTI 40142

Prodotti correlati

Piastre

PIASTRA MG2-PTM - 991010

Prodotti usati per la stampa

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI MG2-ETR

Argento 991607	Bianco 991606	Blu 991601
Nero 991600	Rosso 991602	Verde 991603

Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG3 - Stampante a trasferimento termico MARKINGenius®MG3