


TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-04 41391

PASSO 8 mm; 5,2 mm; 6 mm

Per Phoenix Contact Serie UK, UT e ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entelec, Wago, Harting



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 60950-1

INDELEBILITA'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhetta non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

UNI EN ISO 175

RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccazione.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- > variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccazione
- > variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccazione.
- > la quantità del liquido assorbito
- > i liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.

DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:


- > PVC rigido flat colore bianco.
- > Policarbonato rigido flat colore bianco
- > Policarbonato colore bianco
- > Film PVC colore bianco
- > Film poliestere colore bianco
- > Tessuto vinilico colore giallo

TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-04 41391

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	6 mm
Lunghezza	10 mm
Quantità per scheda	48
Passo del morsetto	6 mm
Imballo standard	1.344
SWcode	45
Materiale	Policarbonato
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Classe UL94	V0
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	140 °C
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati + ganci



TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-04 41391

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-QTB - MG2-QTB 991011

PIASTRE MG-QTB - MG-QTB 990854

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI MG2-ETR

Argento MG2-ETR 991607	Bianco MG2-ETR 991606	Blu MG2-ETR 991601
Nero MG2-ETR 991600	Rosso MG2-ETR 991602	Verde MG2-ETR 991603

NASTRI MONOCROMATICI MG-ETR

MG-ETR 990718	MG-ETR 990725	MG-ETR 990726
MG-ETR 990727	MG-ETR 990832	

Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG2 - MARKINGenius MG2

Stampante a trasferimento termico MG-757-FC - MG-757FC 990715

Utilizzabile su morsetto

Morsetto/Morsettiera

ABB Entrellec - ABB Entrellec M 4/6... TARGHETTA MODULARE

Phoenix Contact

Phoenix Contact DFK ... <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact DFK 4 <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact DFK 4 - PE <i>targhetta singola a passo</i>
Phoenix Contact MBK 6 / E <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact MTK - LOE <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact MTK - P/P <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact MTK - TP <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact MTKD-... <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact OTTA 25 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact OTTA 6 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact OTTA 6 - PE <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact OTTA 6 - T <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact PIK 4 - L / L <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact PIK 4 - L / LB <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact PIK 4 - PE / L / NTB <i>targhetta singola a passo</i>
Phoenix Contact PIK 4 -L <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact PIK 4 PE / L / L <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact PIK 4 PE / L / N <i>targhetta singola a passo</i>
	Phoenix Contact PIK 4- PE / L / NT <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact PIK 6 - L / L <i>targhetta singola compatibile</i>

Phoenix Contact PIK 6 - PE / L / L <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact PIK 6 - PE / L / N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact RTK <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact SLKK 5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact SLKK 5 - LA <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact SSK 0525 KER-EX <i>targhetta singola compatibile</i>
	Phoenix Contact SSK 110 KER-EX <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact SSK 116 KER-EX <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact ST..... <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact STI.... <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact STN... <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact STS... <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact STTB <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact STU..... <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact TML... <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UDK 4 <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UDK 4 - ILA <i>targhetta singola a passo</i>
		Phoenix Contact UDK 4 - ULA <i>targhetta singola a passo</i>
Phoenix Contact UDK 4 MTK - P / P <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UDK 4 TG <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UDMTK 5 - P / P <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact UDMTK 5 - TWIN - P/P <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UHSK / S 2000 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UHV 150 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UHV 240 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UHV 25 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UHV 50 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UHV 95 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UIK 16 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UIK 16 - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UIK 35 - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>
	Phoenix Contact UIKN 35 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UISLKG 16 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UISLKG 35 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK - FRONT 4 <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact UK - FRONT 4 - PE <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 10 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 - DREHSI <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 - EX <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 10 - N-PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 - PLUS <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 - PLUS - PE <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 10 - TWIN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 - TWIN - PE <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 N <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 10 RETURN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10 RETURN - PE <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 10.3 - HESI <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 16 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 16 - EX <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 16 - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact UK 16 N <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 16 N - EX <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 16 N - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 35 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 35 - EX <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 35 - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 4 <i>targhetta singola a passo</i>
Phoenix Contact UK 4 - TG <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UK 4 - TG -LOER - P/P <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UK 4 FS / FS <i>targhetta singola a passo</i>
	Phoenix Contact UK 4 FSR <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UK 4 LOER <i>targhetta singola a passo</i>
		Phoenix Contact UK 4 TP <i>targhetta</i>

Phoenix Contact UK 4 TP / TP <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UK 5 <i>targhetta singola compatibile</i>	<i>singola a passo</i> Phoenix Contact UK 5 - HESI <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 5 - R - L <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 - TWIN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 - MTK - P/P <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 5 / R - DRAHT <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 RETURN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 - TWIN - EX <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 5 TWIN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 TWIN - PE <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 5 RETURN - PE <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UK 6 N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 6.3 HESI <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK 6 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKB 4 FS ... <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKD 4 PE <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UK SI <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKH 240 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKH 25 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKH 150 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKH 50 - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKH 95 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKH 50 <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact UKH 95 - PE / N <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKK 4 - FS <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UKK 4 - FS / FS <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UKK 3 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKK 5 - DIO <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKK 5 - TG <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKK 5 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKK 5 -LA <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKKB 10 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKK 5 -2 -DIO <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact UKKB 10 / 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKKB 3 <i>targhetta singola</i>	Phoenix Contact UKKB 5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKKB 10 / 2.5 - PE <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKN 16 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKN 16N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKN 10 (N) <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKN 35 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKN 4 <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UKN 2.5 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact UKSN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact URK - ND <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UKN 5 <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact URK - ND 2 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact URKN - A <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact URKN / S <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact URKN <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact URK - BEN <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact URTK / S - BEN <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact URTK / SS <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact URTK / S <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact URTKD / SP <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact USED 27 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact USEN 14 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact USED 16 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact USK / SGSK <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact USK 4 FSR... <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact USEN 18 <i>targhetta singola compatibile</i>
		Phoenix Contact USLKG 10 (N) <i>targhetta singola compatibile</i>

Phoenix Contact USLKG 16 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact USLKG 16 N <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact USLKG 35 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact USLKG 4 <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact USLKG 5 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact USLKG 50 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact USLKG 95 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UT 4 <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UT 4 BU <i>targhetta singola a passo</i>
Phoenix Contact UT 4 YE <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UT 4-MTD BU <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact UT 4-MTD-PE <i>targhetta singola a passo</i>
	Phoenix Contact UTK 35 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact UXKK 4 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact ZFK 16 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact ZFK 4 <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact ZFK 4 - PE <i>targhetta singola a passo</i>
Phoenix Contact ZFK 4 - TG <i>targhetta singola a passo</i>	Phoenix Contact ZFK 6 <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact ZFK I 4 <i>targhetta singola compatibile</i>
Phoenix Contact ZFKK 2.5 (-MT) <i>targhetta singola compatibile</i>	Phoenix Contact ZFKN 4 <i>targhetta singola compatibile</i>	

Cabur

Cabur CBC.4/6 <i>targhetta modulare</i>	Cabur CBD.4/6 <i>targhetta modulare</i>	Cabur CBD.4/6/SH <i>targhetta modulare</i>
Cabur DSS.4/6 <i>targhetta modulare</i>	Cabur EDM.4/6...EDM.70/50/BC <i>targhetta modulare</i>	Cabur FFS.4/6 <i>targhetta modulare</i>
		Cabur FVS.4/6 <i>targhetta modulare</i>
Cabur PCE.4/6/... <i>targhetta modulare</i>	Cabur SFO.4/6...SFO.4/6/C230 <i>targhetta modulare</i>	Cabur TEO.4/6 <i>targhetta modulare</i>