


TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-04 41395

PASSO 8 mm; 5,2 mm; 6 mm

Per Phoenix Contact Serie UK, UT e ST (aggancio frontale), Connectwell, Siemens 8WH (a molla, aggancio frontale), Cabur, ABB Entelec, Wago, Harting



TEST DI LABORATORIO



CEI EN 60950-1

INDELEBILITA'

Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza

Parte 1: Requisiti generali

§ 1.7.11 Durabilità

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

CEI EN 61010-1

INDELEBILITA'

Ed.2 equivalente a VDE 0411-1

Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

CEMBRE STANDARD

INDELEBILITA'

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.

UNI EN ISO 175

RESISTENZA AGENTI CHIMICI LIQUIDI

Metodi di prova per la determinazione degli effetti dell'immersione nei prodotti chimici liquidi

La presente norma internazionale specifica un metodo di esposizione di provini di materia plastica ad agenti chimici liquidi e dei metodi di determinazione delle variazioni di caratteristiche risultanti da tale esposizione.

Essa comprende la prova per immersione per una durata di 24 ore di tutta la superficie del provino ed è applicabile a tutte le materie plastiche solide, presentate sotto forma di materiali da stampaggio o da estrusione, lastre, tubi, barre o fogli di spessore maggiore di 0,1 mm.

I provini sono immersi completamente in un liquido di prova per un tempo e a una temperatura specificati.

Le loro caratteristiche sono determinate prima dell'immersione, dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.

I metodi di prova specificati sono i seguenti:

- > variazioni di massa, di dimensioni e di aspetto, immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo ritiro ed essiccamento
- > variazione delle caratteristiche fisiche (meccaniche, termiche, ottiche, ecc.) immediatamente dopo il ritiro dal liquido e dopo l'essiccamento.
- > la quantità del liquido assorbito
- > i liquidi utilizzati da Cembre per questa prova sono: Acido cloridrico, Acido nitrico, Acido fluoridrico.

DIN 30643

RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO E ALL'ABRASIONE

DIN 30643

Questa norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza allo strofinamento ed alla abrasione di etichette, stampe e rivestimenti di segnali.

Questo metodo può essere applicato per superfici piane che sono esposte a sollecitazioni e a forze meccaniche come sfregamento e a sollecitazioni chimiche come i liquidi di pulizia.

La leggibilità della scritta viene verificata secondo la norma DIN 1450.

I seguenti materiali stampati con il nastro **MG2-EPTR 991611 Premium** sono certificati **DIN 30643-A-S-3**:


- > PVC rigido flat colore bianco.
- > Policarbonato rigido flat colore bianco
- > Policarbonato colore bianco
- > Film PVC colore bianco
- > Film poliestere colore bianco
- > Tessuto vinilico colore giallo

TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-04 41395

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	5 mm
Lunghezza	10 mm
Quantità per scheda	48
Passo del morsetto	5,2 mm
Imballo standard	1.680
SWcode	31
Materiale	Policarbonato
Privo di alogeni	sì
Privo di Silicone	sì
Classe UL94	V0
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	130 °C
Temperatura minima di utilizzo	-40 °C
Temperatura massima di utilizzo	140 °C
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Forma geometrica	Rettangolo con angoli smussati + ganci



TARGHETTE PER MORSETTI MG-CPM-04 41395

Prodotti usati per la stampa

Piastre

PIASTRE MG2-QTB - MG2-QTB 991011

PIASTRE MG-QTB - MG-QTB 990854

Inchiostro

NASTRI MONOCROMATICI MG2-ETR

Argento MG2-ETR 991607

Bianco MG2-ETR 991606

Blu MG2-ETR 991601

Nero MG2-ETR 991600

Rosso MG2-ETR 991602

Verde MG2-ETR 991603

NASTRI MONOCROMATICI MG-ETR

MG-ETR 990718

MG-ETR 990725

MG-ETR 990726

MG-ETR 990727

MG-ETR 990832

Stampanti

Stampante a trasferimento termico MARKINGenius MG2 - MARKINGenius MG2

Stampante a trasferimento termico MG-757-FC - MG-757FC 990715

Utilizzabile su morsetto

Morsetto/Morsettiera

Connectwell

Connectwell ADL2.5 <i>targhetta modulare</i>	Connectwell AS2.5 <i>targhetta modulare</i>	Connectwell AS2.5/3 <i>targhetta modulare</i>
Connectwell AS2.5/4 <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CDB4/2(1) <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CGT4UN <i>targhetta modulare</i>
Connectwell CMC2-2 <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CSC2.5T <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CSC2.5T1-2 <i>targhetta modulare</i>
Connectwell CSC2.5T2-2 <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CSC4T1-2 <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CSCG2.5T <i>targhetta modulare</i>
Connectwell CTS2.5UN <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CTS2.5UNCR <i>targhetta modulare</i>	Connectwell CTS4UN <i>targhetta modulare</i>
Connectwell CTU4U <i>targhetta modulare</i>		

Phoenix Contact

Phoenix Contact GBS 5-UK/B <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact K4 - SP <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact MBK 3/ E - Z <i>targhetta modulare</i> Phoenix Contact MBK 6 / E <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact MBKKB 2.5 <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact MBKKB 2.5 - DIO <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact MBKKB 2.5 - PV <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact MTK - LOE <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact MTK - P/P <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact MTK - TP <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact ST..... <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact STI.... <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact STN... <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact STS... <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact STU..... <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UDK 3 <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact UDK 3 - PE <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UK 2.5 <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UK 2.5 N <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact UK 3 <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UK 3 - EX <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UK 3 - RETURN <i>targhetta modulare</i> Phoenix Contact UK 3 - RETURN - PE <i>targhetta modulare</i>
Phoenix Contact UK 3 - TWIN <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UK 3 - TWIN - PE <i>targhetta modulare</i>	Phoenix Contact UKKB 3 <i>targhetta modulare</i>