

## **APG 8 (785 796)**

- Linea straordinariamente adeguata dovuta a un taglio speciale del guanto
- Buona sensibilità tramite il rivestimento interno in pelle morbida
- Elevato comfort dovuto all'impiego di materiali traspiranti



Immagine indicativa Immagine indicativa

Finden Sie die richtige Größe für den perfekten Sitz Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung DEHN care.



Hand schuh - Größe ermitteln (cm): Verwenden See ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (of

Glove - Determine size (rm) Please use at ape measure to measure the circumference of your hand at the knuckle

| DEHN care APG - normale Stulpe (cm)/ |     |     |      |     |                                    | DEHN care APG - lange Stulpe (cm) |     |     |     |     |
|--------------------------------------|-----|-----|------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| DEHN care APG - normal gauntlet (cm) |     |     |      |     | DEHN care APG - long gauntlet (cm) |                                   |     |     |     |     |
| Bestellgröße/                        | 8   | 9   | 10   | 11  | 12                                 | 8                                 | 9   | 10  | 11  | 12  |
| Ordering size                        | M   | L   | XL   | 2XL | 3XL                                | M                                 | L   | XL. | 2XL | 3XL |
| Gesamtlänge/<br>Total length         | 310 | 315 | 325  | 330 | 335                                | 440                               | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Stulpenlänge /<br>Gauntlet length    | 115 | 115 | 1 15 | 115 | 115                                | 250                               | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Handumfang /<br>Hand circ umference  | 220 | 240 | 250  | 265 | 270                                | 220                               | 240 | 250 | 265 | 270 |

| Тіро  | APG 8  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Art.  | 785 796                                      |  |  |  |  |
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2  |  |  |  |  |
| Energia innesco d'archi (W <sub>arc</sub> o W <sub>I BP</sub> )                 | 320 kJ                                       |  |  |  |  |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)   | 32.8 cal / cm <sup>2</sup>                   |  |  |  |  |
| PPE Category (NFPA 70E)   | PPE 3  |  |  |  |  |
| Lunghezza totale  | 310 mm                                       |  |  |  |  |
| Lunghezza risvolto  | 115 mm                                       |  |  |  |  |
| Taglia  | 8 (M)  |  |  |  |  |
| Materiale interno del guanto  | pelle di bovino ricoperto di silicone        |  |  |  |  |
| Materiale dorso del guanto  | maglia Interlock 100% Kevlar®                |  |  |  |  |
| Materiale cucitura  | Kevlar®                                      |  |  |  |  |
| Norma   | IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1; EN 388, EN 407 |  |  |  |  |
| Performance level EN 388:2016+A1:2018   | 2133X  |  |  |  |  |
| Performance level EN 407:2020   | 4X3XXX                                       |  |  |  |  |
| Peso  | 1 Pa/pz.                                     |  |  |  |  |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                                     | 42032910                                     |  |  |  |  |
| Codice GTIN (EAN)   | 4013364124912                                |  |  |  |  |
| Confezione  | 1 Pa   |  |  |  |  |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.