

Il fissaggio nascosto per WC e bidet sospesi



Sanitari sospesi

MATERIALI DI SUPPORTO

- Adatto per il fissaggio di WC e Bidet sospesi mediante n.2 barre M12 opportunamente pre-installate a parete.
- Utile per l'utilizzo combinato ai telai per sanitari sospesi Premium, LC plus, TCS.

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- Fissaggio nascosto all'interno della ceramica.
- Nessun contatto tra ceramica e parti in metallo.
- Sistema completo per una installazione veloce.
- Fissaggio testato a 400kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.





APPLICAZIONI

- Fissaggio di WC e bidet sospesi.
- WB 9 B LV per installazione di ceramiche con accesso laterale o da sopra.
- WB 9 B TU per installazione di ceramiche con accesso da sotto.
- Adatto per spessori ceramica da 34 a 47 mm.


FUNZIONAMENTO

- Predisporre n.2 barre M12 a parete opportunamente installate.
- Misurare lo spessore della ceramica e scegliere gli imbuti idonei.
- Avvitare i 2 cannotti metallici di guida sulle barre M12, fino alla distanza dal muro prevista.
- Orientare opportunamente le cave dei cannotti metallici di guida, in accordo con l'installazione ad accesso laterale, dall'alto o dal basso.
- Inserire i dispositivi WB9 B nelle sedi sulla ceramica e agganciare gli imbuti. Orientare il marcatore di fase in accordo con l'installazione ad accesso laterale, dall'alto o dal basso.
- Spingere la ceramica a parete inserendo i 2 cannotti metallici negli imbuti.
- Avvitare le viti dei WB9 B. Le viti devono ingaggiare la cave dei cannotti metallici.


INSTALLAZIONE WB 9 B LV



INSTALLAZIONE WB 9 B TU



DATI TECNICI



Fissaggio per WC con accesso laterale o da sopra **WB 9 B LV**

Prodotto	Art. n°	Spessore ceramica t_{fix} [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB9 B LV	551883	34 - 47	2 dispositivi WB9 B, 2 imbuto bianchi, 2 imbuto neri, 2 cannotti metallici M12, 2 calotte copriforo bianche, 1 chiave 50x100	20

DATI TECNICI



Fissaggio per WC con accesso da sotto **WB 9 B TU**

Prodotto	Art. n°	Spessore ceramica t_{fix} [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WB9 B TU	551884	34 - 47	2 dispositivi WB9 B con tubetto, 2 imbuto bianchi, 2 imbuto neri, 2 cannotti metallici M12, 1 chiave 50x200	20