




**Siglabile con EVOMAX<sup>2</sup>, EVOMAX<sup>2</sup> BASIC**

La tessera per morsetto serie TB metaldetectable si applica con velocità e semplicità con innesto diretto. Il riempitivo metallico inserito nei prodotti ne consente una facile identificazione tramite rilevatori di metallo.

## Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166526767 |
| Nomenclatura combinata | 39269097      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 540           |

## Dati tecnici

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo di Prodotto                                            | Tessera morsetto TB metaldetectable |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 45                                  |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione                     | 12                                  |
| Dimensioni                                                  | L=10mm H=5mm                        |
| Passo                                                       | 6 mm                                |
| Sezione cavo                                                | 4 mm <sup>2</sup>                   |

## Generalità

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Colore                     | Blu Metaldetectable             |
| Materiale                  | PC/ABS-MTD                      |
| Adesivo                    | No                              |
| Tipo di montaggio          | Innesto a scatto                |
| Compatibilità/Applicazione | Legrand, Wieland, Telemecanique |

## Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | ECO01288 |
|----------|----------|

## Approvazioni

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Conforme alla normativa RoHS                                                 | Sì       |
| Classe d'inflammabilità del materiale                                        | UL-94 HB |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]                                          | No       |
| Conformità della materia prima a contatto con gli alimenti [Reg. EU 10/2011] | Sì       |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]                               | Sì       |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]                              | Sì       |

## Condizioni ambientali

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | -30 / +60°C                                                                                                                                                |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.  
Grafoplast è un marchio registrato