



Preformati a 2 uscite per derivazioni

Helashrink serie 200, in linea, bassa tensione


Caratteristiche del prodotto

- Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili
- Installazione facile e veloce
- Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio


Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.



Preformato 223-2 espanso / ristretto.



a: espanso (come fornito)



b: completamente ristretto



Completamente ristretto

ARTICOLO	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Utensili	UNS
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	30;32	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	30;32	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	30;32	402-18051

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.