



Preformati a 3 uscite, VG style

Helashrink serie 300

Caratteristiche del prodotto

- Riduzione degli stress meccanici interni dei punti di transizione nei cablaggi
- Tutte le uscite sono identificate per aiutare l'orientamento durante l'installazione


Per informazioni in merito al materiale o all'adesivo vedi pag 297, 298.



Preformato 304-1-G espanso / ristretto.



a: espanso (come fornito)



b: completamente ristretto

| ARTICOLO | ØH min. a | ØH max. b | ØJ/K/L min. a | ØJ/K/L max. b | P ± 10% | R ± 10% | HW ± 30% | W ± 20% | T ± 10% | Realizzato per Norma-VG | Utensili | UNS |
|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------------------|----------|-----------|
| 306-1-G | 13,0 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 46,0 | 21,0 | 1,5 | 1,0 | 20,3 | VG 95343 T08 D 001 A | 30;32 | 403-06180 |
| 304-1-G | 27,0 | 13,5 | 13,0 | 7,0 | 93,0 | 43,0 | 2,5 | 1,5 | 42,9 | VG 95343 T08 D 002 A | 30;32 | 403-04180 |
| 310-1-G | 38,5 | 19,0 | 19,0 | 10,0 | 135,0 | 62,0 | 3,0 | 1,8 | 61,0 | VG 95343 T08 D 003 A | 30;32 | 403-10180 |
| 311-1-G | 55,5 | 25,5 | 27,0 | 12,5 | 192,0 | 89,0 | 4,5 | 3,1 | 88,9 | VG 95343 T08 D 004 A | 30;32 | 403-11180 |

Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900. Per ulteriori informazioni sugli strumenti, fare riferimento al capitolo Utensili Applicatori alla pagina 572.

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche. Questi preformati termorestringenti sono disponibili in un'ampia gamma di materiali / adesivi. Per maggiori informazioni consulta il catalogo Preformati Termorestringenti.



Attenzione! Non tutti i prodotti elencati hanno queste certificazioni. Controlla il nostro sito per gli ultimi aggiornamenti.