


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2018



### Incasso rotondo fisso - Minimal - medium- Super Comfort

#### Codice prodotto

QA46

#### Descrizione tecnica

Incasso rotondo Minimal (frameless). Versione fissa Super Comfort: la posizione molto arretrata del LED minimizza l'abbagliamento (UGR < 15) e permette di ottenere un elevato comfort luminoso. Il corpo principale in alluminio pressofuso include una superficie radiante che garantisce un'ottimale dissipazione del calore. Riflettore ad alta definizione in materiale termoplastico metallizzato - ottica medium. Struttura in alluminio pressofuso predisposta per installazione a filo soffitto - lo specifico adattatore per controsoffitto disponibile con codifica separata è indispensabile per l'installazione dell'incasso. Anello interno in materiale termoplastico disponibile in diverse finiture verniciate o metallizzate. Vetro di protezione incluso. Sorgente LED ad elevato indice di resa cromatica. L'unità di alimentazione è disponibile con codifica separata.

#### Installazione

Inserimento dell'incasso tramite molle in filo di acciaio anti-caduta nell'adattatore (QA80), precedentemente installato a soffitto - spessori consentiti da 12,5 a 25 mm. La confezione include una speciale molla in acciaio necessaria per l'eventuale estrazione del corpo principale dall'adattatore ad installazione avvenuta.

#### Dimensione (mm)

Ø51x79

#### Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Metallo Cromato (10) | Ottone (14) | (E6) | (E8)

#### Peso (Kg)

0.1

#### Montaggio

incasso a soffitto

#### Cablaggio

Alimentatori a corrente costante disponibili con codifica separata: ON-OFF / dimmerabile 1-10V / dimmerabile DALI / dimmerabile a taglio di fase - l'incasso è fornito con cavo e connettore rapido da collegare al connettore in dotazione sull'alimentatore.

#### Note

Disponibile un'ampia gamma di accessori decorativi e diffusori.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Configurazione di prodotto: QA46.01+QA80.04

QA80.04: Cornice / adattatore per incasso Minimal rotondo Ø59 - Nero

#### Caratteristiche del prodotto

Flusso totale emesso [Lm]: 398  
Potenza totale [W]: 7.3  
Efficienza luminosa [Lm/W]: 54.6  
Life Time: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Flusso totale disperso verso l'alto [Lm]: 0  
Flusso in emergenza [Lm]: /  
Tensione [V]: -  
Numero di vani: 1

#### Caratteristiche del vano Tipo 1

Rendimento [%]: 70  
Codice lampada: LED  
Codice ZVEI: LED  
Potenza nominale [W]: 7.3  
Flusso nominale [Lm]: 570  
Intensità massima [cd]: /  
Angolo di apertura [°]: 24°

Numero di lampade per vano: 1  
Attacco: /  
Perdite del trasformatore [W]: 0  
Temperatura colore [K]: 2700  
IRC: 90  
Lunghezza d'onda [Nm]: /  
Step MacAdam: 3


**Polare**

	<b>Imax=1894 cd</b>	<b>CIE</b> nL 0.70 100-100-100-100-70 UGR <10-<10 <b>DIN</b> A.61 <b>UTE</b> 0.70A+0.00T F*1=995 F*1+F*2=1000 F*1+F*2+F*3=1000 <b>CIBSE</b> LG3 L<200 cd/m <sup>2</sup> at 65°	<b>Lux</b>			
			<b>h</b>	<b>d</b>	<b>Em</b>	<b>E<sub>max</sub></b>
			2	0.9	379	474
			4	1.7	95	118
			6	2.6	42	53
$\alpha=24^\circ$		8	3.4	24	30	

**Coefficienti di utilizzazione**

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	60	58	56	59	57	57	55	78
1.0	66	63	61	59	62	60	60	58	83
1.5	69	67	65	64	66	65	64	62	88
2.0	71	70	68	67	69	68	67	65	93
2.5	73	71	70	70	70	69	69	67	96
3.0	73	73	72	71	71	71	70	68	98
4.0	74	74	73	73	72	72	71	69	99
5.0	75	74	74	74	73	73	72	70	100

**Curva limite di luminanza**



**Diagramma UGR**

Corrected UGR values (at 570 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	-0.1	2.0	0.2	2.3	2.7	-0.1	2.0	0.2	2.3	2.7
	3H	-0.3	1.3	0.1	1.7	2.0	-0.3	1.4	0.1	1.7	2.0
	4H	-0.4	1.0	0.0	1.3	1.7	-0.3	1.0	0.0	1.4	1.7
	6H	-0.4	0.6	0.0	1.0	1.3	-0.4	0.7	0.0	1.0	1.3
	8H	-0.4	0.6	-0.0	0.9	1.3	-0.4	0.6	-0.0	0.9	1.3
	12H	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.3	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.3
4H	2H	-0.3	1.0	0.0	1.4	1.7	-0.4	1.0	0.0	1.3	1.7
	3H	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.3	-0.5	0.5	-0.1	0.9	1.3
	4H	-0.6	0.4	-0.2	0.8	1.2	-0.6	0.4	-0.2	0.8	1.2
	6H	-0.9	0.8	-0.5	1.2	1.7	-1.0	0.8	-0.5	1.2	1.7
	8H	-1.1	0.8	-0.6	1.3	1.8	-1.1	0.8	-0.6	1.3	1.8
	12H	-1.2	0.8	-0.7	1.3	1.8	-1.2	0.8	-0.7	1.3	1.8
8H	4H	-1.1	0.8	-0.6	1.3	1.8	-1.1	0.8	-0.6	1.3	1.8
	6H	-1.2	0.6	-0.7	1.1	1.6	-1.2	0.6	-0.7	1.1	1.6
	8H	-1.2	0.4	-0.7	0.9	1.4	-1.2	0.4	-0.7	0.9	1.4
	12H	-1.0	-0.0	-0.5	0.5	1.0	-1.0	-0.0	-0.5	0.5	1.0
12H	4H	-1.2	0.8	-0.7	1.3	1.8	-1.2	0.8	-0.7	1.3	1.8
	6H	-1.2	0.4	-0.7	0.9	1.4	-1.2	0.4	-0.7	0.9	1.4
	8H	-1.0	-0.0	-0.5	0.5	1.0	-1.0	-0.0	-0.5	0.5	1.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.7 / -7.4					4.7 / -7.4				
	1.5H	7.4 / -13.5					7.4 / -13.5				
	2.0H	9.4 / -14.2					9.4 / -14.2				