

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO HTL 225/230...240

HALOTRONIC®-PROFESSIONAL HTL | Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione



Aree di applicazione

- Effect and accent lighting
- Living rooms
- Object lighting
- Conference rooms
- Restaurants
- Recessed and surface-mounted furniture luminaires
- Shop lighting
- Event rooms

Vantaggi del prodotto

- Very low power loss thanks to high efficacy
- Through-wiring possible on the primary side
- Large temperature range
- Protective operation throughout the entire partial-load range for long lamp life
- High efficiency

Caratteristiche del prodotto

- Line frequency: 50...60 Hz
- RI suppression: to EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Line harmonics according to EN 61000-3-2
- Immunity according to EN 61547
- Safety: to EN 61347
- Short-circuit protection, overload protection, overtemperature protection: electronically reversible
- Electrical isolation between the primary side and the secondary side
- Dimmable on the leading edge and trailing edge


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	230,00 W
Tensione nominale	230240 V
Tensione in uscita	11,6 V / 11,7 V ¹⁾
Gamma di tensione	230240 V
Tensione in ingresso	207264 V
Tensione continua (cc)	176275 V
Corrente di innesco	1,5 A ²⁾
Frequenza di rete	50/60 Hz ³⁾
Fattore di potenza λ	0,95 4)
Efficienza ECG	95 % ⁵⁾
Perdita di potenza	9 W ²⁾
Numero max di ECG con autom. da 10 A (B)	11
Numero max di ECG con autom. da 16 A (B)	18
Frequenza di funzionamento	50 kHz

^{1) &}lt;sub>225</sub> W / 50 W

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	170,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	140,0 mm
Larghezza	44,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	44.00 mm
Altezza	34,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	34.00 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	2,5 mm ² ¹⁾

^{2) &}lt;sub>Massima</sub>

^{3) &}lt;sub>Circa</sub>

^{4) &}lt;sub>Minima</sub>

⁵⁾ A pieno carico

Sezione dei cavi, lato uscita	4 mm ^{2 1)}
Spellatura dei cavi in ingresso	14 mm / 8.0 mm ²⁾
Spellatura dei cavi in uscita	14 mm / 8.0 mm ²⁾
Peso prodotto	225,00 g

^{1) &}lt;sub>Massima</sub>

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
Materiale dell'involucro	Plastica
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+50 °C
t° max su punto di prova Tc	80 °C
Max temp involucro in caso di malfunzion	110 °C
Umidità relativa	585 % ¹⁾

¹⁾ Massimo 56 giorni all'anno all'85%

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Incapsulato	No
-------------	----

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Si
Campo di regolazione	0100 %
Protezione contro il surriscaldamento	Spegnimento automatico, reversibile
Protezione contro il sovraccarico	Spegnimento automatico, reversibile
Prova funzionamento a vuoto	Sì
Protezione contro i corto circuiti	Spegnimento automatico, reversibile
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	2,0 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale	П
Adatta per luce di emergenza	Si
Tipo di connessione, controllo	Terminale a vite

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC	
Norme	Secondo EN 61347 / Secondo EN 55015 / Secondo EN 61000-3-2 / Secondo EN 61547 / Secondo EN 61047	
Classe di sicurezza	II	
Grado di protezione	IP20	

²⁾ Cavo guaina / Cavo

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-40+85 °C
---------------------------	-----------

DOWNLOAD

	Documenti e certificati		Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		590733_EAC - HTL / HTM / HTN	
PDF	Dichiarazioni di conformità		710835_EC-DOC Halotronic	
PDF	Certificati		504178_EAC HT family	
	CAD/BIM	Nome del documento		
PDF	Dati CAD 3D PDF	317451_HTL 105/230-240 and HTI	L 225/230-240 9900052	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321927026	Disimballato 1		225.00 g	
4008321927040	Cartone di spedizione 10	182 mm x 89 mm x 230 mm	2361.00 g	3.73 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.