



Comando bobina AC

Assorbimento medio a 20°C

Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	6.4

Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	6.4

Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz

Spunto	VA	300
Servizio	VA	6.4

Comando bobina DC

Assorbimento medio a ≤20°C

Spunto	W	220
Servizio	W	2.7

Dati tecnici UL

Tensione di funzionamento nominale AC (UL)

V	600
---	-----

Omologazioni e conformità

Omologazioni

cULus