



Działanie cewki AC

Średni pobór cewki przy 20°C

cewka 50/60 Hz przy 50 Hz

rozruch	VA	300
trzymanie	VA	6.9

cewka 50/60 Hz przy 60 Hz

rozruch	VA	300
trzymanie	VA	6.9

cewka 60 Hz przy 60 Hz

rozruch	VA	300
trzymanie	VA	6.9

Działanie cewki DC

Średni pobór cewki przy ≤20°C

zadziałanie	W	161
trzymanie	W	2.3

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)

V	600
---	-----

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus