



# MASTER TL-D 90 De Luxe



## MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10

Questa lampada TL-D fa apparire i colori vividi, intensi e valorizzati in modo naturale. Di conseguenza, risulta adatta alle applicazioni per le quali è necessario il riconoscimento ottimale dei colori: pronto soccorso e ambulatori negli ospedali, ambienti per la stampa, gioiellerie, studi dentistici, saloni di parrucchieri, musei e negozi

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                     |                                 |
|---|---------------------------------|
| Attacco                                   | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere                          |
| Vita al 50% di guasti (Nom)               | 15.000 ore                      |

| Dati tecnici di illuminazione           |           |
|---|-----------|
| Codice colore                           | 952       |
| Flusso luminoso                         | 1.150 lm  |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 62,5 lm/W |
| Designazione colore                     | Daylight  |
| Coordinata Y cromaticità (Nom)          | 0,34      |
| Coordinata cromatica Y (Nom)            | 0,351     |
| Temperatura del colore correlata        | 5200 K    |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | 92        |

| Funzionamento e parte elettrica |         |
|---------------------------------|---------|
| Consumo energetico              | 18,4 W  |
| Corrente lampada (Nom)          | 0,360 A |

| Controlli e dimmerazione |    |
|--------------------------|----|
| Dimmerabile              | SI |

| Meccanica e corpo |    |
|-------------------|----|
| Forma lampadina   | T8 |


| Approvazione e applicazione      |        |
|----------------------------------|--------|
| Classe di efficienza energetica  | G      |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 1,7 mg |
| Consumo energetico kWh/1000 h    | 19 kWh |

# MASTER TL-D 90 De Luxe

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Numero di registrazione EPREL | 423520                                   |
| <b>Dati del prodotto</b>      |  |
| Nome prodotto ordine          | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952<br>SLV/10 |
| Nome completo prodotto        | MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952<br>1SL/10 |
| Full EOC                      | 871150088843325                          |
| Descrizione codice locale     | 1895PRO                                  |
| Codice d'ordine               | 88843325                                 |


|   |               |
|---|---------------|
| Codice materiale (12NC)                     | 928043595081  |
| Codice locale                               | 1895PRO       |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1             |
| Peso netto (Pezzo)                          | 71,000 g      |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500888433 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10            |
| EAN/UPC - Case                              | 8711500888440 |

## Disegno tecnico



| Product                                  | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D 90 De Luxe<br>18W/952 SLV/10 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10


# MASTER TL-D 90 De Luxe

## Durata



Life expectancy diagram - 12 hour cycle

Life expectancy diagram - 3 hour cycle



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10

