



J-Box

Cassette di derivazione con chiusura a scatto e pareti preforate a scasso.

Prestazioni elettriche:

CEI 23-48, IEC 60670

Grado di protezione:a cassetta vuota IP55
riempita con i Gel Raytech IP68**Halogen free:**

secondo CEI EN 50267 2-2

**Autoestinguente
e resistente al calore
anormale e al fuoco:**Test di incandescenza a +960°C
secondo EN 60695-2-11

Cassette di derivazione con chiusura del coperchio a scatto, pareti preforate a scasso per un più rapido alloggiamento di pressa cavi o passacavi; di elevatissime caratteristiche meccaniche e di comportamento alla fiamma. Atossiche, sono riaccessibili con il solo utilizzo di un utensile. Evitano l'impiego di viti che, nel tempo ed in presenza di umidità, si ossidano rendendo impossibile la successiva riapertura. Sono inoltre dotate di tappi di copertura delle viti di fissaggio alle pareti, n° 3 passacavi per l'ingresso dei cavi e consentono l'eventuale riempimento in verticale.

- Isolabili con **Magic Power Gel, Magic Gel, Wonder Gel (IP68)**
- Riaccessibile anche dopo tempo solo con utensile
- Chiusura a scatto (senza l'uso di viti); prive di guarnizione
- Adatte anche per riempimento in verticale
- Ottima resistenza agli urti
- Autoestinguente
- Halogen Free

Chiusura rapida a scatto (senza l'uso di viti)



Pareti preforate "a sfondamento"





J-Box

Cassetta di derivazione.

Prodotto	N° max di Cavi giuntabili	Ø max perforature a scasso (mm)	Ø max possibile foratura (mm)	Dimensioni max pressacavi alloggiabili (passo)		Dimensioni (mm)
				PG	METRICO	
J-BOX 65	4	23	23	16	20	Ø 65 x h 35
J-BOX 80	4	23	23	16	20	Ø 80 x h 40
J-BOX100	8	29	29	21	25	100 x 100 x h 50
J-BOX120	6	25	29	21	25	120 x 80 x h 50
J-BOX150	10	29	37	29	32	150 x 110 x h 70
J-BOX190*	10	37	37	29	32	190 x 140 x h 70
J-BOX240*	12	37	37	29	32	240 x 190 x h 90

* Fornite con cerniere estraibili per apertura del coperchio a "libro".

Nota: tutte le cassette sono comprensive di n°3 passacavi Ray-Pass16 per l'ingresso dei cavi.



Accessori

Ray-PRESS

Pressacavi.

Prodotto	Passo METRICO		Ø foro di montaggio (mm)		Ø cavi alloggiabili (mm)		Confezione pezzi
	Passo metrico		min (mm)	max (mm)	min (mm)	max (mm)	
Ray PRESS-16	M16 x 1.5	16	6	10	6	10	50
Ray PRESS-20	M20 x 1.5	20	8	13	8	13	50
Ray PRESS-25	M25 x 1.5	25	12	18	12	18	20
Ray PRESS-32	M32 x 1.5	32	16	20	16	20	20

Prodotto	Passo PG		Ø foro di montaggio (mm)		Ø cavi alloggiabili (mm)		Confezione pezzi
	Passo PG		min (mm)	max (mm)	min (mm)	max (mm)	
Ray PRESS-PG11	11	19	6	9	6	9	50
Ray PRESS-PG13.5	13,5	20	9	12	9	12	50
Ray PRESS-PG16	16	23	11	14	11	14	50
Ray PRESS-PG21	21	29	14	18	14	18	20



Ray-PASS

Passacavi per ingresso cavi.

Prodotto	Per tubi Ø esterno massimo (mm)	Ø foro di montaggio (mm)	Confezione pezzi
Ray PASS 16	20	23	50
Ray PASS 21	23,5	29	50
Ray PASS 29	32	38	50





Raccordi

Temperatura di utilizzo:
-5°C / +50°C

Resistenza d'isolamento:
> 100 MOhm

Norme di riferimento:
CEI EN 50086-2-1

Accessori realizzati in PVC rigido autoestinguente V0-Norma UL94.



Ray RTC

Raccordi tubo-cassetta IP65 grigio RAL 7035.

Prodotto	Ø tubo (mm)	Confezione pezzi
Ray RTC 16	16	50
Ray RTC 20	20	50
Ray RTC 25	25	50
Ray RTC 32	32	25
Ray RTC 40	40	20
Ray RTC 50	50	10



Ray RGC

Raccordi diritti guaina-cassetta IP65 grigio RAL 7035.

Prodotto	Ø tubo (mm)	Confezione pezzi
Ray RGC 16	16	50
Ray RGC 20	20	50
Ray RGC 25	25	25
Ray RGC 32	32	25
Ray RGC 40	40	20
Ray RGC 50	50	10



Ray CF

Curva flessibile tubo-cassetta IP65 grigio RAL 7035.

Prodotto	Ø tubo (mm)	Confezione pezzi
Ray CF 16	16	70
Ray CF 20	20	60
Ray CF 25	25	50
Ray CF 32	32	30
Ray CF 40	40	20
Ray CF 50	50	10



J-Box KIT IP68 - FAI DA TE

Scegli la cassetta, i pressacavi e il riempitivo indicati nella tabella di selezione, e in sole 3 mosse avrai realizzato la cassetta universale IP68 specifica per il tuo impiego.



Tipo di cassetta	Dimensioni (mm)	Tipo pressacavi alloggiabili a passo PG / passo metrico M	Riempitivo isolante Magic Fluid*
J-Box 65	Ø 65 x 35	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 M: 12 - 16 - 20	1 x Magic Fluid 110
J-Box 80	Ø 80 x 40	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 M: 12 - 16 - 20	1 x Magic Fluid 210
J-Box 100	100 x 100 x h 50	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 - 21 M: 12 - 16 - 20 - 25	1 x Magic Fluid 420
J-Box 120	120 x 80 x h 50	PG: 7 - 9 - 11 - 13,5 - 16 - 21 M: 12 - 16 - 20 - 25	1 x Magic Fluid 420
J-Box 150	150 x 110 x h 70	PG: 13,5 - 16 - 21 - 29 M: 20 - 25 - 32	2 x Magic Fluid 420
J-Box 190	190 x 140 x h 70	PG: 13,5 - 16 - 21 - 29 M: 20 - 25 - 32	2 x Magic Fluid 420 1 x Magic Fluid 550
J-Box 240	240 x 190 x h 90	PG: 13,5 - 16 - 21 - 29 M: 20 - 25 - 32	4 x Magic Fluid 550 + 2 x Magic Fluid 210

*Nota: quantitativi valutati sempre per il riempimento completo della cassetta vuota.