
LVS03031

Piastra di fondo NS250 H fisso/rot





Presentazione

Gamma	Prisma	
Gamma prodotto	PrismaSeT G	
Tipo prodotto	Piastra di montaggio	
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione	
Compatibilità gamma	PrismaSeT (PrismaSeT G) Cassetta	
Installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm	
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS100160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione	
Descrizione poli	1 3P: fisso CVS100160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS100160 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX100160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100160 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione	
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale	

Numero di moduli verticali (50 mm)

5 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore

4 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore

4 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: CVS250 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: CVS250 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore

4 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore

4 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore

4 moduli: CVS250 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte

superiore o inferiore

4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore

5 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore

4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore

5 moduli: NSX250 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: NSX250 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale, direct with long terminal shield in 850 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta autoportante parte superiore o inferiore 5 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 mm cassetta a parete parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore o inferiore 4 moduli: CVS100...160 con protezione

differenziale, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore o inferiore

5 moduli: CVS250 con protezione differenziale,

Standard	IEC 61439-2
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Odratici Stioric teorilorie	
Entrata cavo	Piastre con apertura 0,33 mm parte superiore 92 mm
	Piastre con apertura 0,31 mm parte superiore 42 mm
	Piastre con apertura 0,31 mm basso 42 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura superficie	Opaco
·	Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	150 mm



600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.33 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact

CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact

CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5

850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct

with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact

CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5

850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,33 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0.31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0.31 mm

600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5 0,31 mm 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct

with long terminal shield 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact

6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,2 cm
Confezione 1: larghezza	19,2 cm
Confezione 1: profondità	47,0 cm
Confezione 1: peso	1,099 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	18,526 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑Profilo Ambientale Del Prodotto
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Oui	aranzia contrattatio		
Gar	anzia	18 mesi	