



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma | Prisma |
| Gamma prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo prodotto | Piastra frontale |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione |
| Compatibilità gamma | Prisma (Prisma G) Cassetta Prisma (Prisma P) cubicle |
| Tipo di piastra frontale | Tranciata |
| Dispositivo installato | Fupact: fisso INF32 - controllo: manovra rotativa rinvia - verticale installazione Fupact: fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinvia - verticale installazione Fupact: fisso INF32 - controllo: manovra rotativa rinvia - orizzontale installazione Fupact: fisso INF40 - controllo: manovra rotativa rinvia - orizzontale installazione |
| Descrizione poli | 1 3P: piastra montaggio supporto: INF32 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: INF40 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INF32 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: INF40 orizzontale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: INF32 verticale installazione 4 3P: piastra montaggio supporto: INF40 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: INF32 verticale installazione 3 4P: piastra montaggio supporto: INF40 verticale installazione |
| Operating position | Verticale Orizzontale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Descrizione contenitore | Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm |
| Posizione collegamento | Connessione diretta |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 3 |
| Standard | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | ASEFA |
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Opaco Liscio |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
| Colore | Bianco (RAL 9001) |
| Altezza | 150 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Peso prodotto | 0,66 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

| Quantità per confezione | Set da 1 |
|-------------------------|---|
| Functional unit | <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta autoportante Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>600 mm Prisma G cassetta a parete Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia verticale 3P 4 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia verticale 4P 3 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF32 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 4P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 3P 1 diretto 3</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P armadio Fupact INF40 fisso manovra rotativa rinvia orizzontale 4P 1 diretto 3</p> |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,5 cm |
| Confezione 1: larghezza | 15 cm |
| Confezione 1: profondità | 50 cm |
| Confezione 1: peso | 660 g |
| Unità di misura confezione 2 | P12 |
| Numero di unità per confezione 2 | 10 |
| Confezione 2: altezza | 29,5 cm |
| Confezione 2: larghezza | 80 cm |
| Confezione 2: profondità | 120 cm |
| Confezione 2: peso | 20 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|