

# Scheda dati

Specifiche



## Relè passo-passo iTLc 1NA 16A comando 230÷240Vca

A9C33811

**Prezzo: 79,30 EUR**

### Presentazione

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| range of product           | Acti9                   |
| Nome Prodotto              | Acti9 iTL               |
| Tipo Prodotto              | Relè a impulsi          |
| Nome Dispositivo           | iTLc                    |
| Applicazione               | Centralised control     |
| Poles                      | 1P                      |
| Composizione contatto polo | 1 NO                    |
| Corrente nominale [In]     | 16 A                    |
| Tipo di rete               | CA                      |
| tensione di comando [Uc]   | 230...240 V CA 50/60 Hz |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                   | 50/60 Hz                                                  |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 250 V CA 50/60 Hz                                         |
| Tipo di controllo                   | Scollegamento bobina<br>Controllo remoto e manuale        |
| Tipo segnale di controllo           | Impulso                                                   |
| Frequenza di commutazione           | 100 manovre/giorno<br>5 operazioni di commutazione/minuto |
| Durata impulso                      | 50 ms...1 s                                               |
| tipo di controllo remoto            | Pulsante                                                  |
| Segnalazione locale                 | Indicazione ON/OFF                                        |
| Installazione                       | Fisso                                                     |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN                                                 |
| Passo 9 mm                          | 2                                                         |
| Altezza                             | 84 mm                                                     |
| larghezza                           | 18 mm                                                     |
| Profondità                          | 60 mm                                                     |
| Durata elettrica                    | AC-21: 200000 cicli<br>AC-22: 100000 cicli                |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connessioni - morsetti      | Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...4 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 0,5...4 mm² rigido con terminazione cavo<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² flessibile<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia 1 cavi 1...4 mm² Flessibile con ghiera<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² rigido<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² rigido con terminazione cavo<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² flessibile<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia 1 cavi 1,5...4 mm² Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coppia di serraggio         | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Compatibilità Gamma         | Acti9 iATL4<br>Acti9 iATLs<br>Acti9 iATLz<br>Acti9 iETL iTL 16<br>Acti9 iATLc+c<br>Acti9 iATL24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN 669-2-2<br>EN 669-1                                                            |
| Certificazioni Prodotto        | GOST<br>CCC                                                                       |
| Marchi qualità                 | VDE<br>NF<br>KEMA<br>CEBEC<br>IMQ                                                 |
| livello di rumore              | 60 dB                                                                             |
| Grado Di Protezione Ip         | IP20 (all'apertura) conforme a CEI 60529<br>IP40 (in quadro) conforme a CEI 60529 |
| Grado di inquinamento          | 3                                                                                 |
| Tropicalizzazione              | 2                                                                                 |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C                                                                      |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...50 °C                                                                       |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                       |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 1,7 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 8,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 114 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 12       |
| Confezione 2: altezza            | 8 cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 9,5 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 22,5 cm  |
| Confezione 2: peso               | 1,411 kg |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm     |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm     |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm     |
| Confezione 3: peso               | 17,733 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 6                                               |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                             |
| Numero SCIP                                   | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771 |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |
| Senza silicio                                 | No                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |