

# Scheda dati

Specifiche



## MOT. BMH 100MM IEC 8,4NM IP54 CHI.

BMH1003T17A2A

Prezzo: 1.782,00 EUR

### Presentazione

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                 | BMH                                              |
| Tipo Prodotto                    | Servo motore                                     |
| Massima velocità meccanica       | 6000 rpm                                         |
| coppia di stallo continua        | 8,2 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase   |
| coppia di stallo max (picco)     | 22,8 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase  |
| potenza nominale di uscita       | 1450 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase   |
| coppia nominale                  | 5,6 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase   |
| nominal speed                    | 2500 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 230 V, monofase |
| compatibilità prodotto           | LXM32,D30M2 a 230 V monofase                     |
| Tipo di albero                   | Con chiavetta                                    |
| Grado di protezione IP           | IP54 Standard                                    |
| Risoluzione del segnale velocità | 32768 punti/giro x 4096 giri                     |
| Freno di stazionamento           | Senza                                            |
| Supporto Di Montaggio            | Flangia standard internazionale                  |
| Collegamento elettrico           | Connettori a 90° ruotabili                       |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                  | Lexium 32                           |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 240 V                               |
| Numero di fasi della rete            | Trifase                             |
| Corrente di stallo continua          | 10 A                                |
| Potenza continua                     | 2,62 W                              |
| Irms corrente max                    | 34,7 A per LXM32,D30M2              |
| Massima corrente permanente          | 33,85 A                             |
| Secondo albero                       | Senza seconda estremità dell'albero |
| Diametro dell'albero                 | 19 mm                               |
| Lunghezza albero                     | 40 mm                               |
| Larghezza chiave                     | 30 mm                               |
| Tipo di encoder                      | Multiturn SinCos Hiperface          |
| Dimensione flangia                   | 100 mm                              |
| Numero di pacchi motore              | 3                                   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costante coppia                                      | 0,82 Nm/A a 120 °C                                                                                |
| Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.) | 54,8 V/krpm a 120 °C                                                                              |
| Numero di poli motore                                | 5,0                                                                                               |
| Inerzia del rotore                                   | 9,37 kg.cm²                                                                                       |
| Resistenza statore                                   | 0,47 Ohm a 20 °C                                                                                  |
| Induttanza statore                                   | 1,355 mH a 20 °C                                                                                  |
| Costante tempo dello statore elettrico               | 6,4 ms a 20 °C                                                                                    |
| Forza radiale max Fr                                 | 1050 N a 1000 rpm<br>830 N a 2000 rpm<br>730 N a 3000 rpm<br>660 N a 4000 rpm<br>610 N a 5000 rpm |
| Forza assiale max Fa                                 | 0,2 x Fr                                                                                          |
| Tipo di raffreddamento                               | Convezione naturale                                                                               |
| lunghezza                                            | 192,6 mm                                                                                          |
| Diametro collare di centraggio                       | 95 mm                                                                                             |
| Profondità collare di centraggio                     | 3,5 mm                                                                                            |
| Numero di fori di montaggio                          | 4                                                                                                 |
| Diametro dei fori di montaggio                       | 9 mm                                                                                              |
| diamtero del cerchio dei fori di montaggio           | 115 mm                                                                                            |
| Peso Netto                                           | 6,5 kg                                                                                            |
| Riferimento dimensioni                               | BMH1003T                                                                                          |
| Numero di fasi della rete                            | 3                                                                                                 |
| Precisione errore [angolare]                         | 4,8 °                                                                                             |
| Temperatura rame caldo                               | 135 °C                                                                                            |
| Temperatura magneti caldo                            | 100 °C                                                                                            |
| Temperatura magneti rt                               | 20 °C                                                                                             |
| Corrente di uscita di picco per 3 secondi            | 34,7 A                                                                                            |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 22,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 20,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 40,0 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 6,8 kg    |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 24        |
| Confezione 2: altezza            | 105,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 37,8 kg   |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1619 |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151                                                  |
| Regolamento REACh                 | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                   |
| Senza PVC                         | Sì                                                                                    |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                  |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |