


# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra di fondo NS250 V fisso/rot L250

LVS03051

**Prezzo: 79,10 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione 1 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione 1 3P: fisso CVS250 verticale installazione 1 4P: fisso CVS250 verticale installazione 1 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione 1 3P: innesto NSX100...160 verticale installazione 1 4P: innesto NSX100...160 verticale installazione 1 3P: fisso NSX250 verticale installazione 1 4P: fisso NSX250 verticale installazione 1 3P: innesto NSX250 verticale installazione 1 4P: innesto NSX250 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici.

<b>numero di moduli verticali (50 mm)</b>	9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio
---	--

<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 61439-2
-----------------------------	-------------

<b>Certificazioni Prodotto</b>	ASTA
--------------------------------	------

## Caratteristiche tecniche

<b>Materiale</b>	Sheet steel
<b>Trattamento di protezione</b>	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
<b>Finitura Superficie</b>	Opaco Buccato
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Larghezza</b>	300 mm
<b>Altezza</b>	300 mm
<b>Peso Netto</b>	0,5 kg

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1

Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,2 cm
Confezione 1: profondità	22,0 cm
Peso imballo (Kg)	508,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	10,934 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenini

Prodotto con parti in plastica prive di alogenini

Senza PVC

Si

Senza silicone

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio


Ritiro del prodotto

Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.