

Piastra di fondo NS630 H fisso/dir

LVS03070

Prezzo: 88,80 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC400 - controllo: leva - orizzontale installazione Easypact: fisso EZC630 - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS400 orizzontale installazione 1 3P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS630 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC400 orizzontale installazione 1 3P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 4P: fisso EZC630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS320...400 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS500...630 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX400 orizzontale installazione 1 3P: fisso NSX630 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX630 orizzontale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizzontale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 600 + 300 mm
cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm Cassetta
autoportante parte superiore
6 moduli: INV500...630 (no Italia), direct with long terminal shield in 850 mm Cassetta
autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
Cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
Cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm Cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm Cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
Cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 850 mm
Cassetta autoportante parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , blocco di connessione in 600 +
300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte superiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm armadio a pavimento + canalina parte inferiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
600 + 300 mm cassetta a parete + canalina parte inferiore
9 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm Cassetta autoportante parte superiore
6 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in
850 mm Cassetta autoportante parte inferiore

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

entrata cavo	Piastre con apertura 0,38 mm parte superiore 217 mm Piastre con apertura 0,32 mm basso 67 mm
Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	600 mm
Altezza	250 mm
Peso Netto	2,24 kg

10 dic 2025

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	29,400 cm
Confezione 1: profondità	47,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,304 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	19,130 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.