


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo 1-2 NS-INS630 V

LVS03461

Prezzo: 295,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Dispositivo installato	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Easycompact: fisso EZC400 - controllo: leva - verticale installazione
	Easycompact: fisso EZC630 - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Easycompact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
	Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: innesto NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
	Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
	Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: innesto NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
	Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione
	Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione

Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale
installazione

Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa
diretta frontale - verticale installazione

Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale
installazione

Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa
diretta frontale - verticale installazione

Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo
motore - verticale installazione

descrizione poli	1 3P: fisso CVS400 verticale installazione 1 4P: fisso CVS400 verticale installazione 1 3P: fisso CVS630 verticale installazione 1 4P: fisso CVS630 verticale installazione 1 3P: fisso EZC400 verticale installazione 1 4P: fisso EZC400 verticale installazione 1 3P: fisso EZC630 verticale installazione 1 4P: fisso EZC630 verticale installazione 1 3P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 4P: fisso INS320...400 verticale installazione 1 3P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 4P: fisso INS500...630 verticale installazione 1 3P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV320...400 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 4P: fisso INV500...630 (no Italia) verticale installazione 1 3P: fisso NSX400 verticale installazione 1 4P: fisso NSX400 verticale installazione 1 3P: fisso NSX630 verticale installazione 1 4P: fisso NSX630 verticale installazione 1 3P: innesto NSX400 verticale installazione 1 4P: innesto NSX400 verticale installazione 1 3P: estraibile NSX400 verticale installazione 1 4P: estraibile NSX400 verticale installazione 2 3P: fisso NSX400 verticale installazione 2 4P: fisso NSX400 verticale installazione 2 3P: innesto NSX400 verticale installazione 2 4P: innesto NSX400 verticale installazione 2 3P: estraibile NSX400 verticale installazione 2 4P: estraibile NSX400 verticale installazione 1 3P: innesto NSX630 verticale installazione 1 4P: innesto NSX630 verticale installazione 1 3P: estraibile NSX630 verticale installazione 1 4P: estraibile NSX630 verticale installazione 2 3P: fisso NSX630 verticale installazione 2 4P: fisso NSX630 verticale installazione 2 3P: innesto NSX630 verticale installazione 2 4P: innesto NSX630 verticale installazione 2 3P: estraibile NSX630 verticale installazione 2 4P: estraibile NSX630 verticale installazione 2 3P: fisso CVS630 verticale installazione 2 4P: fisso CVS630 verticale installazione 2 3P: fisso CVS400 verticale installazione 2 4P: fisso CVS400 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	13 moduli: CVS400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: CVS630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: EZC400, diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: EZC630, diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: INS320...400, diretto in 650 mm Armadio 11 moduli: INS500...630, diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: INV320...400 (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 11 moduli: INV500...630 (no Italia), diretto in 650 mm Armadio 11 moduli: NSX400 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: NSX630 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 15 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: CVS400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 15 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: CVS630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 13 moduli: NSX400 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 15 moduli: NSX630 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
Larghezza	650 mm

Altezza	372 mm
Peso Netto	5,08 kg

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	37,500 cm
Confezione 1: profondità	57,500 cm
Peso imballo (Kg)	5,086 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	426,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

