


# Scheda dati

Specifiche

## Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front. NSX160/250 fix dir 4P



LVS03606

**Prezzo: 44,05 EUR**

### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata

- 14P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 orizzontale installazione
- 14P: piastra di montaggio supporto: CVS250 orizzontale installazione
- 14P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione
- 14P: piastra di montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione

**Posizione operativa** Orizzontale

## Caratteristiche tecniche

<b>descrizione contenitore</b>	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
<b>Posizione collegamento</b>	Connessione diretta
<b>Numero di moduli verticali (50 mm)</b>	4
<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 61439-1 IEC 61439-2
<b>Certificazioni Prodotto</b>	ASTA

<b>Finitura Superficie</b>	Buccato Opaco
<b>Trattamento di protezione</b>	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
<b>Colore</b>	Bianco (RAL 9003)
<b>Altezza</b>	200 mm
<b>Peso Netto</b>	0,76 kg
<b>Quantità Per Confezione</b>	Set da 1
<b>functional unit</b>	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva orizzontale 4P 1 diretto 4</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Enerlin'X FDM121 fisso controllo a distanza verticale 1</p>

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1

Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	794,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,200 cm
Confezione 2: profondità	52,400 cm
Confezione 2: peso	8,170 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	299,840 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Stato privo di alogenri	Prodotto con parti in plastica prive di alogenri
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

## Use Again


### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.