

Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Blocco alim. Powerclip NS630 H

LVS04071

Prezzo: 304,00 EUR

Presentazione

Gamma	Linerger
Gamma Prodotto	Linerger
Tipo Prodotto	Blocco alimentatore
Nome Prodotto	Linerger BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Linerger Linerger BW barra collettice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura Fornita	Con connessione
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Linerger BW barra
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso Netto	2,86 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV500...630 (no Italia) fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 9

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 6

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX630 senza fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	24,800 cm
Peso imballo (Kg)	2,765 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	63,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	213,080 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

