


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll.
250A NS rim/est/rot-INS250 H 3P

LVS04427

Prezzo: 144,20 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
Peso Netto	1,24 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	28,000 cm
Confezione 1: profondità	39,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,212 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	45

Confezione 2: altezza	39,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	68,540 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

