

Scheda dati

Specifiche



Manovra rotativa nera frontale
esterna, TeSys, GS, per interruttori
sezionatori da 30A (UL)

GS2AH410

Prezzo: 69,30 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Galaxy PX
Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	GS2AH
Tipo Prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità Gamma	TeSys TeSys GS GS1D interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Tipo Di Manovra	Frontale esterno
Colore leva di manovra	Nero
Colore piastra frontale	Grigio

Caratteristiche tecniche

Handle positions	O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Con
Switch rated current	30 A
Norme Di Riferimento	UL CSA
peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Grado Di Protezione Nema	NEMA 4X
--------------------------	---------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,0 cm
Confezione 1: profondità	14,0 cm
Peso imballo (Kg)	220,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,893 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No