


Scheda dati

Specifiche



Piastra di fondo NS-INS250V fis/dir L250

LVS03050

Prezzo: 81,10 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 condotto PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Armadio - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Dispositivo installato	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

descrizione poli	1 3P: fisso INS250 verticale installazione
	1 4P: fisso INS250 verticale installazione
	1 3P: fisso INV250 verticale installazione
	1 4P: fisso INV250 verticale installazione
	1 3P: fisso INV100 verticale installazione
	1 4P: fisso INV100 verticale installazione
	1 3P: fisso INV160 verticale installazione
	1 4P: fisso INV160 verticale installazione
	1 3P: fisso INV200 verticale installazione
	1 4P: fisso INV200 verticale installazione
	1 3P: fisso CVS100...160 verticale installazione
	1 4P: fisso CVS100...160 verticale installazione
	1 3P: fisso CVS250 verticale installazione
	1 4P: fisso CVS250 verticale installazione
	1 3P: fisso NSX100...160 verticale installazione
	1 4P: fisso NSX100...160 verticale installazione
	1 3P: innesto NSX100...160 verticale installazione
	1 4P: innesto NSX100...160 verticale installazione
	1 3P: fisso NSX250 verticale installazione
	1 4P: fisso NSX250 verticale installazione
	1 3P: innesto NSX250 verticale installazione
	1 4P: innesto NSX250 verticale installazione
Condition of using cable tie	Need additional plate (1 verticale

numero di moduli verticali (50 mm)	9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 9 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INS250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV100, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV100, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV160, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV160, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV200, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV200, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: INV250, direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: CVS250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 13 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a pavimento parte superiore o inferiore 13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm canalina a parete parte superiore o inferiore 11 moduli: NSX250 con protezione differenziale , connessione frontale in 400 mm Armadio 13 moduli: NSX250 con protezione differenziale , direct with long terminal shield in 300 mm cassetta Pack parte superiore o inferiore
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	250 mm
peso prodotto	0,54 kg

6



21 lug 2026

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	14,100 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	546,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	16,500 cm
Confezione 2: larghezza	51,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	18,010 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	83,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	84,040 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì