


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale NSX100/250 V fisso L250

LVS03253

Prezzo: 52,45 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P cubicle PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 condotto
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS100...160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: CVS250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX100...160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX250 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

descrizione contenitore	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm Cassetta Pack - larghezza 300 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	9
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	300 mm
altezza	450 mm
peso prodotto	0,96 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX100...160 senza fisso
manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX250 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 9
300 mm Prisma Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 9

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,000 cm
Confezione 1: profondità	45,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,008 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,792 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	102,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	126,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.