


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale GS63-160 3P/4P Profondità 600 HZ/VT 5M

LVS03309

Prezzo: 65,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	Prisma Prisma G Cassetta Prisma Prisma P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Fupact: fisso INF63 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione Fupact: fisso INF63 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione Fupact: fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - verticale installazione Fupact: fisso INF100...160 - controllo: manovra rotativa rinviata - orizzontale installazione
Descrizione poli	3 3P: piastra di montaggio supporto: INF63 verticale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: INF63 verticale installazione 2 3P: piastra di montaggio supporto: INF100...160 verticale installazione 2 4P: piastra di montaggio supporto: INF100...160 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INF63 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INF63 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: INF100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: INF100...160 orizzontale installazione
Posizione operativa	Verticale Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASEFA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Liscio Opaco
Colore	Bianco (RAL 9001)
larghezza	500 mm
altezza	250 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

peso prodotto	1,04 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 3 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 3 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 2 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 2 diretto 5 600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 7 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 7 600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 7 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 7 600 mm 400 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 2 diretto 7 600 mm 400 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 2 diretto 7 600 mm Prisma G Cassetta autoportante Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 2 diretto 7 600 mm Prisma G Cassetta a parete Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 2 diretto 7 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 2 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF63 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 2 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata verticale 3P 2 diretto 5 650 mm 400 mm Prisma P Armadio Fupact INF100...160 fisso manovra rotativa rinviata verticale 4P 2 diretto 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,094 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,745 kg

Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	36
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	55,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì