

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra front NSXm/VIGI/SDx L600 3M

LVS03330

Prezzo: 26,55 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P o 4P: piastra di montaggio supporto: NSXm orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	3
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
altezza	150 mm
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm senza fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3 600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSXm con fisso leva orizzontale 3P o 4P 1 diretto 3
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	676,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,490 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì