


Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. mod P



LVS03401

Prezzo: 41,05 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Guida
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P
Tipo Di Guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso GV2LE TeSys: fisso GV2ME TeSys: fisso GV2RTn Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso lampada 1/2 o 1 modulo - orizzontale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Vigilohm: IM10 Vigilohm: IM10H Vigilohm: IM9 Vigilohm: IM9-OL Acti9: apparecchio di misura Multi 9: apparecchio di misura Vigirex: RH197M

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

descrizione poli	1 3P: fisso C120 1 4P: fisso C120 9 3P: fisso GV2LE 9 3P: fisso GV2ME 9 3P: fisso GV2RTn 1 3P: fisso iC120 1 4P: fisso iC120 1 3P: fisso INS100 verticale installazione 1 4P: fisso INS100 verticale installazione 1 3P: fisso INS160 verticale installazione 1 4P: fisso INS160 verticale installazione 1 3P: fisso INS40 verticale installazione 1 4P: fisso INS40 verticale installazione 1 3P: fisso INS63 verticale installazione 1 4P: fisso INS63 verticale installazione 1 3P: fisso NG125 1 4P: fisso NG125 1 3P: fisso NG125 NA 1 4P: fisso NG125 NA 1 3P: fisso INS125 verticale installazione 1 4P: fisso INS125 verticale installazione
------------------	--

Caratteristiche tecniche

installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm
numero di moduli verticali (50 mm)	2 moduli: lampada 1/2 o 1 modulo, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: C120 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2LE, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2ME, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: GV2RTn, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: IM10 in 650 mm Armadio 4 moduli: IM10H in 650 mm Armadio 4 moduli: IM20 in 650 mm Armadio 4 moduli: IM20H in 650 mm Armadio 3 moduli: IM9 in 650 mm Armadio 3 moduli: IM9-OL in 650 mm Armadio 4 moduli: INS100, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS100, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: INS125, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS125, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: INS160, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: INS160, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: INS40, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: INS63, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: apparecchio di misura in 650 mm Armadio 3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG125 NA, diretto in 650 mm Armadio 3 moduli: RH10 in 650 mm Armadio 3 moduli: RH197M in 650 mm Armadio 3 moduli: RH21 in 650 mm Armadio 3 moduli: RH99 in 650 mm Armadio 5 moduli: C120 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Passo 9 mm	48
Quantità Per Confezione	Set da 1
altezza	43 mm
larghezza	592 mm
profondità	126 mm
peso prodotto	0,5 kg
Colore	Naturale
Materiale	Metallo

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	12,800 cm
Confezione 1: profondità	60,500 cm
Peso imballo (Kg)	504,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	14,800 cm
Confezione 2: larghezza	27,600 cm
Confezione 2: profondità	62,700 cm
Confezione 2: peso	6,370 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	67,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	139,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì