



Piastra fondo NSX-INS250 H fisso/
dir4P

LVS03412

Prezzo: 176,95 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Easycompact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Easycompact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione
descrizione poli	1 4P: fisso CVS100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso CVS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INS250 orizzontale installazione 1 4P: fisso INS250 orizzontale installazione 1 3P: fisso INV250 orizzontale installazione 1 4P: fisso INV250 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: fisso NSX250 orizzontale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	4 moduli: CVS100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: INS250, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: INV250, diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: CVS250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 4 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
-----------	-------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	650 mm
altezza	192 mm
peso prodotto	1,48 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Easypact CVS250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso leva orizzontale 4P 1 diretto 4 12,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,500 cm
Confezione 1: profondità	57,700 cm
Peso imballo (Kg)	1,442 kg
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	22,500 cm
Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	61,200 cm
Confezione 2: peso	7,650 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	103,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	158,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Numero SCIP	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

