



Piastra di fondo 3-4 NS-INS250 V
rim/est

LVS03421

Prezzo: 282,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra di montaggio
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
installation description	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Dispositivo installato	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - verticale installazione

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

descrizione poli	4 3P: innesto NSX100...160 verticale installazione 3 4P: innesto NSX100...160 verticale installazione 2 3P: estraibile NSX100...160 verticale installazione 2 4P: estraibile NSX100...160 verticale installazione 4 3P: innesto NSX250 verticale installazione 3 4P: innesto NSX250 verticale installazione 2 3P: estraibile NSX250 verticale installazione 2 4P: estraibile NSX250 verticale installazione
numero di moduli verticali (50 mm)	8 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 9 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 11 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 7 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 9 moduli: NSX100...160 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 8 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 10 moduli: NSX250 senza protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 9 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 11 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 9 moduli: NSX100...160 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: NSX250 con protezione differenziale , Polypact in 650 mm Armadio 12 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio 10 moduli: NSX250 con protezione differenziale , diretto in 650 mm Armadio
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Materiale	Sheet steel
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	603 mm
altezza	202 mm
profondità	372 mm
peso prodotto	3,2 kg

650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore verticale 4P 3 Polypact 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 3P 4 diretto 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto leva verticale 4P 3 diretto 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 4 diretto 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 3 diretto 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore verticale 3P 4 diretto 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore verticale 4P 3 diretto 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile leva verticale 3P 2 diretto 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile leva verticale 4P 2 diretto 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 2 diretto 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 2 diretto 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore verticale 3P 2 diretto 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore verticale 4P 2 diretto 11 187,5 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,700 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	58,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,277 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	45,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	181,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì