


Scheda dati

Specifiche

Piastra frontale NSX400/630 H estr



LVS03657

Prezzo: 85,10 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX400 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX630 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX400 orizzontale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NSX630 orizzontale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	300 mm
peso prodotto	1,12 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX400 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX630 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	31,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,106 kg
Unità di misura confezione 2	S04

Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,714 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	71,700 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	97,712 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.