


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra frontale NS1600 verticale

LVS03701

Prezzo: 150,55 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione
Posizione operativa	Verticale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm
Posizione collegamento	Collegamento posteriore Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	7
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	350 mm
peso prodotto	1,52 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 10 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 10
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	35,000 cm
Confezione 1: profondità	59,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,568 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	11,910 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	56
Confezione 3: altezza	73,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm

Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	101,780 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
-------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì

Use Longer

Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

