

Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra frontale MTZ2 estr

LVS03710

Prezzo: 256,50 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW08...16 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NW20...25 - controllo: leva - verticale installazione Masterpact: estraibile NW32 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NW08...16 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NW08...16 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NW20...25 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NW20...25 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NW32 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NW32 verticale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 1000 mm
Posizione collegamento	Collegamento posteriore Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	10
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Colore	Bianco (RAL 9003)
larghezza	500 mm
altezza	500 mm
peso prodotto	1,76 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 27 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW08...16 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW20...25 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 3P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	50,000 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,765 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5

Confezione 2: altezza	21,000 cm
Confezione 2: larghezza	52,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	9,610 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	40
Confezione 3: altezza	98,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	88,880 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì