


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Coll. 250A NS rim/est/rot-INS250 H 3P

LVS04427

Prezzo: 161,45 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
peso prodotto	1,24 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 3 Polypact 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con fisso meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con innesto meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5
-----------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	28,000 cm
Confezione 1: profondità	39,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,212 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	45

Confezione 2: altezza	39,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	68,540 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

Direttiva RoHS dell'UE

[Conforme](#)

Regolamento REACH

[Non contiene SVHC oltre i limiti](#)

Stato privo di alogeni

Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Senza PVC

Sì

Senza silicone

Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione

No

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Sì