



lampada ad incandescenza, trasparente, tensione nominale AC/DC 60 V, 1,0 W, attacco Wedge W2 x 4,6 d

Figura simile

| Dati tecnici generali   |    |           |
|---|----|-----------|
| denominazione del prodotto  |    | lampadina |
| tipo di dispositivo di illuminazione  |    | lampadina |
| colore del dispositivo di illuminazione   |    | chiaro    |
| esecuzione del portalampada   |    | W2 x 4,6d |
| parte integrante del prodotto   |    |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>resistenza addizionale</li> </ul>  |    | No        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>diodo</li> </ul>   |    | No        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>trasformatore lampada</li> </ul>   |    | No        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dispositivo di illuminazione</li> </ul>  |    | Si        |
| tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento  |    | CA/CC     |
| tensione di impiego   |    |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con AC</li> </ul>  |    |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 50 Hz valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | V  | 60        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>a 60 Hz valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | V  | 60        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>con DC valore nominale</li> </ul>  | V  | 60        |
| corrente assorbita con valore nominale della tensione di alimentazione max.   | mA | 25        |
| esecuzione del collegamento elettrico   |    | altro     |
| tipo di fissaggio   |    | varie     |

| Certificati/ Approvazioni |                   |       |
|---------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval  | Test Certificates | other |



[Miscellaneous](#)



| other                        | Environment                  |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni  |
|---|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a><br>Information for data generation and storage |

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2908-1AF>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2908-1AF>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2908-1AF>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2908-1AF&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2908-1AF&lang=en)

---

Ultima modifica:

02/04/2025 