

FG16OH2M16


CLASSE CPR: EN 50575:2014+A1:2016 Cca-s1a,d0,a1

Applicazione

Cavo multipolare schermato LSZH per energia o segnalazione e comando, conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Adatto a luoghi con rischio di incendio e alta affluenza di persone (scuole, uffici, teatri, ospedali). La schermatura offre protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Deve essere protetto dai raggi UV se stoccato/posato all'esterno. Ammessa la posa interrata (diretta e con protezione).

Marcatura

<metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI FG16OH2M16 <formazione> 0,6/1kV IEC 60332-3-24 CCA-S1A,D0,A1 <lotto> <anno>



Il render del prodotto è a scopo puramente illustrativo.
 Copyright Specialcavi Baldassari S.r.l. (C.F. 01387320466) – tutti i diritti sono riservati.

Caratteristiche costruttive

- Conduttore:** rame rosso classe 5 flessibile, secondo CEI 20-29 EN IEC 60228
- Isolamento:** miscela a base di gomma etilenpropilenica di grado duro (HEPR), tipo G16, secondo CEI 20-11
- Fasciatura e protezione:** nastro di poliestere
- Schermatura:** treccia di rame rosso
- Guaina esterna:** miscela termoplastica LSZH, tipo M16, secondo CEI 20-11
- Colore guaina esterna:** verde, basato su RAL 6024
- Geometria del cavo:** tondo

Su richiesta

- Colorazione personalizzata di anime e guaina esterna

Classe reazione al fuoco - EN 13501-6

Classe CPR
Cca

Produzione di fumo
s1a

Particelle incandescenti
d0

Acidità
a1

Normative specifiche

Normativa di prodotto

Cavi isolati in gomma con tensione nominale compresa tra 1 kV e 30 kV: CEI 20-13 P.Q.A.

CPR per la non propagazione dell'incendio

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi durante la prova di propagazione della fiamma: EN 50399

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_0 :

- 600V

Tensione nominale U:

- 1000V

Tensione di esercizio della guaina:

- 600/1000V

Tensione di prova:

- 4,0kV 50Hz C.A. (5 min) c-c
- 3,0kV 50Hz C.A. (1 min) c-s

Tensione massima:

- U_0/U 1800/1800V C.C.
- U_0/U 693/1200V C.A.

Resistenza minima di isolamento:

- >200M Ω xKm

Temperature

Temperatura minima di installazione
0°C

Range di temperatura di esercizio
-30°C | +90°C

Temperatura massima del conduttore
+90°C

Temperatura massima di cortocircuito
+250°C

Caratteristiche di prodotto

Ritardante la fiamma	IEC 60332-1-2	✓
	IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	✗
	IEC 60332-3-22 (Cat A)	✗
	IEC 60332-3-23 (Cat B)	✗
	IEC 60332-3-24 (Cat C)	✓
	IEC 60332-3-25 (Cat D)	✓
Bassa opacità dei fumi	EN IEC 61034-2	✓
Halogen Free	EN IEC 60754-1	✓
	EN IEC 60754-2	✓
	EN IEC 60754-3	✗

Resistente agli oli	EN IEC 60811-404	✓
Resistente alle basse temperatura	EN 60811-504+505+506	✓
Resistente ai raggi UV		✗
Resistente all'ozono		✗
Resistente agli idrocarburi	ENI 181	✓
Resistente al fuoco	IEC 60331-1 (diametro > 20 mm) or EN 50200 (diametro < 20 mm)	✗
Presenza d'acqua	HD 60364-5-54:2009	AD7
Resistenza all'impatto	HD 60364-5-54:2009	✗

Condizioni di posa

	POSA FISSA ✓		POSA IN INTERNO ✓		POSA IN ARIA CON PROTEZIONE ✓		RESISTENZA MASSIMA ALLA TRAZIONE DURANTE L'INSTALLAZIONE 0,050 kN sezione dei conduttori in rame
	POSA MOBILE ✗		POSA IN ESTERNO sì, con protezione ai raggi UV		POSA DIRETTAMENTE INTERRATA ✓		CON PROTEZIONE CONTRO I RODITORI ✗
	POSA MOBILE OCCASIONALE SENZA STRESS ✗		POSA IN ARIA LIBERA ✓		POSA INTERRATA CON PROTEZIONE ✓		RAGGIO MINIMO DI POSA 10 volte il diametro esterno

FG16OH2M16

Sezione nominale del conduttore	Resistenza conduttore a 20°C	Capacità (Cc Cs)	Induttanza (L)
[mm²]	[Ohm/Km]	[pF/m]	[µH/m]
1.50	13,3	110 200	0.9
2.50	7,98	120 220	0.9
4.00	4,95	130 235	0.9
6.00	3,30	145 260	0.9
10.00	1,91		
16.00	1,21		
25.00	0,780		
35.00	0,554		
50.00	0,386		
70.00	0,272		
95.00	0,206		
120.00	0,161		
150.00	0,129		
185.00	0,106		
240.00	0,0801		

Cc: capacità conduttore/conduttore approssimata, misurata alla frequenza di 800 kHz, tra due conduttori, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

Cs: capacità conduttore/schermo approssimata, misurata alla frequenza di 800 kHz tra un conduttore e lo schermo, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

L: induttanza approssimata, misurata alla frequenza di 800 kHz, tra due conduttori adiacenti in corto circuito, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

FG16OH2M16

Codice articolo	Formazione	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa	Peso circa	Colore anime	Identificazione anime	EPD
	[n° x mm²]		[mm]	[Kg/Km]			
GMZ15002	2 X 1,50	Anime twistate a corone concentriche	8,4	128	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15003	3 G 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,0	147	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15003U	3 X 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,0	147	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15004	4 G 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,9	174	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15004U	4 X 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,9	175	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15005	5 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	10,6	203	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15005U	5 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	10,6	203	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ15007	7 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	11,4	248	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15007U	7 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	11,4	248	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15010	10 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,2	347	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15010U	10 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,2	347	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15012	12 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,7	388	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15012U	12 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,7	389	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15016	16 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	16,4	488	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15016U	16 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	16,4	489	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15019	19 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	17,2	553	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GMZ15019U	19 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	17,2	553	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15024	24 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	20,9	753	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15024U	24 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	20,9	753	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15030	30 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	21,6	872	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ15036	36 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	23,7	1002	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GMZ15048	48 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	26,6	1317	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25002	2 X 2,50	Anime twistate a corone concentriche	9,8	169	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25003	3 G 2,50	Anime twistate a corone concentriche	10,1	195	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25003U	3 X 2,50	Anime twistate a corone concentriche	10,1	195	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25004	4 G 2,50	Anime twistate a corone concentriche	11,1	234	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25004U	4 X 2,50	Anime twistate a corone concentriche	11,1	234	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25005	5 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	12,3	282	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25005U	5 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	12,3	282	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ25007	7 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	13,2	352	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25007U	7 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	13,2	352	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25010	10 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	488	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25010U	10 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	488	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25012	12 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	554	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25012U	12 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	554	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25016	16 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	19,3	736	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25016U	16 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	19,3	736	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25019	19 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	20,4	844	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25019U	19 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	20,4	844	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25024	24 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	24,2	1075	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25024U	24 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	24,2	1075	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GMZ25030	30 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	25,4	1216	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GMZ25036	36 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	27,5	1448	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GMZ40002	2 X 4,00	Anime twistate a corone concentriche	11,0	223	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ40003	3 G 4,00	Anime twistate a corone concentriche	11,4	266	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ40003U	3 X 4,00	Anime twistate a corone concentriche	11,4	264	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ40004	4 G 4,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	332	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ40004U	4 X 4,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	332	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ40005	5 G 4,00	Anime cordate a corone concentriche	13,9	389	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GMZ40005U	5 X 4,00	Anime cordate a corone concentriche	13,9	389	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60002	2 X 6,00	Anime twistate a corone concentriche	12,5	295	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60003	3 G 6,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	354	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60003U	3 X 6,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	354	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60004	4 G 6,00	Anime twistate a corone concentriche	14,3	430	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60004U	4 X 6,00	Anime twistate a corone concentriche	14,3	430	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60005	5 G 6,00	Anime cordate a corone concentriche	15,8	517	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ60005U	5 X 6,00	Anime cordate a corone concentriche	15,8	517	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100002	2 X 10,00	Anime twistate a corone concentriche	14,6	411	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100003	3 G 10,00	Anime twistate a corone concentriche	15,3	522	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100003U	3 X 10,00	Anime twistate a corone concentriche	15,3	522	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100004	4 G 10,00	Anime twistate a corone concentriche	17,0	650	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100004U	4 X 10,00	Anime twistate a corone concentriche	17,0	650	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100005	5 G 10,00	Anime cordate a corone concentriche	19,0	809	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ100005U	5 X 10,00	Anime cordate a corone concentriche	19,0	809	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160002	2 X 16,00	Anime twistate a corone concentriche	16,8	583	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160003	3 G 16,00	Anime twistate a corone concentriche	17,5	729	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160003U	3 X 16,00	Anime twistate a corone concentriche	17,5	729	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160004	4 G 16,00	Anime twistate a corone concentriche	19,9	959	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160004U	4 X 16,00	Anime twistate a corone concentriche	19,9	959	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160005	5 G 16,00	Anime cordate a corone concentriche	22,0	1158	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ160005U	5 X 16,00	Anime cordate a corone concentriche	22,0	1158	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250002	2 X 25,00	Anime twistate a corone concentriche	20,9	928	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250003	3 G 25,00	Anime twistate a corone concentriche	21,8	1145	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250003U	3 X 25,00	Anime twistate a corone concentriche	21,8	1145	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250004	4 G 25,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1489	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250004U	4 X 25,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1478	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250005	5 G 25,00	Anime cordate a corone concentriche	27,5	1784	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ250005U	5 X 25,00	Anime cordate a corone concentriche	27,5	1784	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ350002	2 X 35,00	Anime twistate a corone concentriche	23,8	1233	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ350003	3 G 35,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1548	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ350003U	3 X 35,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1548	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ350004	3,5 G 35,00	Anime twistate a corone concentriche	28,0	1696	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GMZ350004U	3,5 X 35,00	Anime twistate a corone concentriche	28,0	1696	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ500002	2 X 50,00	Anime twistate a corone concentriche	27,6	1647	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GMZ500003	3 G 50,00	Anime twistate a corone concentriche	28,9	2112	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ500003U	3 X 50,00	Anime twistate a corone concentriche	28,9	2112	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ500004	3,5 G 50,00	Anime twistate a corone concentriche	32,7	2224	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ500004U	3,5 X 50,00	Anime twistate a corone concentriche	32,7	2224	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ700002	2 X 70,00	Anime twistate a corone concentriche	33,0	2382	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ700003	3 G 70,00	Anime twistate a corone concentriche	34,5	3021	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ700003U	3 X 70,00	Anime twistate a corone concentriche	34,5	3021	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ700004	3,5 G 70,00	Anime twistate a corone concentriche	38,8	3119	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ700004U	3,5 X 70,00	Anime twistate a corone concentriche	38,8	3119	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ950002	2 X 95,00	Anime twistate a corone concentriche	37,1	3006	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GMZ950003	3 G 95,00	Anime twistate a corone concentriche	38,4	3816	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ950003U	3 X 95,00	Anime twistate a corone concentriche	38,4	3816	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ950004	3,5 G 95,00	Anime twistate a corone concentriche	43,2	3987	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ950004U	3,5 X 95,00	Anime twistate a corone concentriche	43,2	3987	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1200002	2 X 120,00	Anime twistate a corone concentriche	42,2	3911	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GMZ1200003	3 G 120,00	Anime twistate a corone concentriche	43,4	4899	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1200003U	3 X 120,00	Anime twistate a corone concentriche	43,4	4899	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1200004	3,5 G 120,00	Anime twistate a corone concentriche	48,8	5169	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1200004U	3,5 X 120,00	Anime twistate a corone concentriche	48,8	5169	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1500002	2 X 150,00	Anime twistate a corone concentriche	44,9	4653	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GMZ1500003	3 G 150,00	Anime twistate a corone concentriche	46,0	5881	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1500003U	3 X 150,00	Anime twistate a corone concentriche	46,0	5881	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1500004	3,5 G 150,00	Anime twistate a corone concentriche	51,8	6281	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1500004U	3,5 X 150,00	Anime twistate a corone concentriche	51,8	6281	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1850002	2 X 185,00	Anime twistate a corone concentriche	49,2	5610	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GMZ1850003	3 G 185,00	Anime twistate a corone concentriche	50,1	7042	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1850003U	3 X 185,00	Anime twistate a corone concentriche	50,1	7042	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1850004	3,5 G 185,00	Anime twistate a corone concentriche	56,3	7297	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ1850004U	3,5 X 185,00	Anime twistate a corone concentriche	56,3	7297	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ2400002	2 X 240,00	Anime twistate a corone concentriche	54,6	7348	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GMZ2400003	3 G 240,00	Anime twistate a corone concentriche	55,9	9151	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓

FG16OH2M16

Codice articolo	Formazione [n° x mm ²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GMZ240003U	3 X 240,00	Anime twistate a corone concentriche	55,9	9151	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ2400004	3,5 G 240,00	Anime twistate a corone concentriche	63,2	9791	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GMZ2400004U	3,5 X 240,00	Anime twistate a corone concentriche	63,2	9791	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓