

FG16OH2R16


CLASSE CPR: EN 50575:2014+A1:2016 Cca-s2,d0,a3

Applicazione

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Multipolare schermato, ideale per il trasporto di energia e la trasmissione di segnali e comandi, con protezione contro interferenze elettromagnetiche, adatto sia per applicazioni industriali che residenziali. Ammessa la posa interrata (diretta e con protezione) e la posa in esterno (presenza di acqua condizione AD7).

Marcatura

<metrica progressiva> CE 0987 SPECIALCAVI BALDASSARI FG16OH2R16 <formazione> 0,6/1kV IEC 60332-3-24 CCA-S2,D0,A3 <lotto> <anno>



Il render del prodotto è a scopo puramente illustrativo.
Copyright Specialcavi Baldassari S.r.l. (C.F. 01387320466) – tutti i diritti sono riservati.

Caratteristiche costruttive

Conduttore: rame rosso classe 5 flessibile, secondo CEI 20-29 EN IEC 60228

Isolamento: miscela a base di gomma etilenpropilenica di grado duro (HEPR), tipo G16, secondo CEI 20-11

Fasciatura e protezione: nastro di poliestere

Schermatura: treccia di rame rosso

Guaina esterna: miscela a base di polivinilcloruro (PVC), tipo R16, secondo CEI 20-11

Colore guaina esterna: grigio, basato su RAL 7035

Geometria del cavo: tondo

Su richiesta

- Colorazione personalizzata di anime e guaina esterna

Classe reazione al fuoco - EN 13501-6

Classe CPR
Cca

Produzione di fumo
s2

Particelle incandescenti
d0

Acidità
a3

Normative specifiche

Normativa di prodotto

Cavi isolati in gomma con tensione nominale compresa tra 1 kV e 30 kV: CEI 20-13 P.Q.A.

CPR per la non propagazione dell'incendio

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Misurazione del rilascio di calore e della produzione di fumo sui cavi durante la prova di propagazione della fiamma: EN 50399

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale U_0 :

- 600V

Tensione nominale U :

- 1000V

Tensione di esercizio della guaina:

- 600/1000V

Tensione di prova:

- 4,0kV 50Hz C.A. (5 min) c-c
- 3,0kV 50Hz C.A. (1 min) c-s

Tensione massima:

- U_0/U 1800/1800V C.C.
- U_0/U 693/1200V C.A.

Resistenza minima di isolamento:

- >200M Ω xKm

Temperature

Temperatura minima di installazione
0°C

Range di temperatura di esercizio
-15°C | +90°C

Temperatura massima del conduttore
+90°C

Temperatura massima di cortocircuito
+250°C

Caratteristiche di prodotto

Ritardante la fiamma	IEC 60332-1-2	✓
	IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	✗
	IEC 60332-3-22 (Cat A)	✗
	IEC 60332-3-23 (Cat B)	✗
	IEC 60332-3-24 (Cat C)	✓
	IEC 60332-3-25 (Cat D)	✓
Bassa opacità dei fumi	EN IEC 61034-2	✗
Halogen Free	EN IEC 60754-1	✗
	EN IEC 60754-2	✗
	EN IEC 60754-3	✗

Resistente agli oli	EN IEC 60811-404	✗
Resistente alle basse temperatura	EN 60811-504+505+506	✓
Resistente ai raggi UV		✗
Resistente all'ozono		✗
Resistente agli idrocarburi	ENI 181	✗
Resistente al fuoco	IEC 60331-1 (diametro > 20 mm) or EN 50200 (diametro < 20 mm)	✗
Presenza d'acqua	HD 60364-5-54:2009	AD7
Resistenza all'impatto	HD 60364-5-54:2009	✗

Condizioni di posa

 POSA FISSA ✓	 POSA IN INTERNO ✓	 POSA IN ARIA CON PROTEZIONE ✓	 RESISTENZA MASSIMA ALLA TRAZIONE DURANTE L'INSTALLAZIONE 0,050 kN sezione dei conduttori in rame
 POSA MOBILE ✗	 POSA IN ESTERNO ✓	 POSA DIRETTAMENTE INTERRATA ✓	 CON PROTEZIONE CONTRO I RODITORI ✗
 POSA MOBILE OCCASIONALE SENZA STRESS ✗	 POSA IN ARIA LIBERA ✓	 POSA INTERRATA CON PROTEZIONE ✓	 RAGGIO MINIMO DI POSA 10 volte il diametro esterno

FG16OH2R16

Sezione nominale del conduttore	Resistenza conduttore a 20°C	Capacità (Cc Cs)	Induttanza (L)
[mm²]	[Ohm/Km]	[pF/m]	[μH/m]
0.50	39,0		
1.00	19,5		
1.50	13,3	110 200	0.9
2.50	7,98	120 220	0.9
4.00	4,95	130 235	0.9
6.00	3,30	145 260	0.9
10.00	1,91		
16.00	1,21		
25.00	0,780		
35.00	0,554		
50.00	0,386		
70.00	0,272		
95.00	0,206		
120.00	0,161		
120.00 70.00	0,161 0,272		
150.00	0,129		
185.00	0,106		
240.00	0,0801		

Cc: capacità conduttore/conduttore approssimata, misurata alla frequenza di 800 kHz, tra due conduttori, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

Cs: capacità conduttore/schermo approssimata, misurata alla frequenza di 800 kHz tra un conduttore e lo schermo, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

L: induttanza approssimata, misurata alla frequenza di 800 kHz, tra due conduttori adiacenti in corto circuito, lasciando fluttuanti gli altri terminali non interessati dalla prova

FG16OH2R16

Codice articolo	Formazione	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa	Peso circa	Colore anime	Identificazione anime	EPD
	[n° x mm²]		[mm]	[Kg/Km]			
GHZ05024	24 X 0,50	Anime cordate a corone concentriche	14,4	332	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ10002	2 X 1,00	Anime twistate a corone concentriche	7,3	86	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ10004	4 G 1,00	Anime twistate a corone concentriche	8,6	123	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ10004U	4 X 1,00	Anime twistate a corone concentriche	8,6	123	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ10005	5 G 1,00	Anime cordate a corone concentriche	9,2	146	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ10007	7 G 1,00	Anime cordate a corone concentriche	9,9	172	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ10016	16 G 1,00	Anime cordate a corone concentriche	13,8	341	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ15002	2 X 1,50	Anime twistate a corone concentriche	8,4	119	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ15003	3 G 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,0	138	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ15003U	3 X 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,0	138	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ15004	4 G 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,9	166	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ15004U	4 X 1,50	Anime twistate a corone concentriche	9,9	166	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ15005	5 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	10,6	194	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ15005U	5 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	10,6	194	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GHZ15007	7 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	11,4	240	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15007U	7 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	11,4	240	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15010	10 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,2	340	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15010U	10 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,2	340	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15012	12 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,7	381	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15012U	12 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	14,7	381	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15016	16 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	16,4	482	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15016U	16 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	16,4	482	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15019	19 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	17,2	516	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15019U	19 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	17,2	516	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15024	24 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	20,9	748	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15024U	24 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	20,9	748	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ15027U	27 X 1,50	Anime cordate a corone concentriche	20,9	797	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ15030	30 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	21,6	868	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ15036	36 G 1,50	Anime cordate a corone concentriche	23,8	1016	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25002	2 X 2,50	Anime twistate a corone concentriche	9,8	134	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25003	3 G 2,50	Anime twistate a corone concentriche	10,1	186	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25003U	3 X 2,50	Anime twistate a corone concentriche	10,1	186	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25004	4 G 2,50	Anime twistate a corone concentriche	11,1	226	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25004U	4 X 2,50	Anime twistate a corone concentriche	11,1	226	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25005	5 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	12,3	274	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25005U	5 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	12,3	274	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ25007	7 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	13,2	345	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25007U	7 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	13,2	345	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25010	10 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	482	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25010U	10 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	482	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25012	12 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	548	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25012U	12 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	17,0	548	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25016	16 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	19,3	730	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25016U	16 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	19,3	730	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25019	19 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	20,4	839	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25019U	19 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	20,4	839	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25024	24 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	23,4	1072	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GHZ25024U	24 X 2,50	Anime cordate a corone concentriche	23,4	1072	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25030	30 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	25,4	1216	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✓
GHZ25036	36 G 2,50	Anime cordate a corone concentriche	27,5	1448	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ40002	2 X 4,00	Anime twistate a corone concentriche	11,0	215	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ40003	3 G 4,00	Anime twistate a corone concentriche	11,4	257	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ40003U	3 X 4,00	Anime twistate a corone concentriche	11,4	256	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ40004	4 G 4,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	324	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ40004U	4 X 4,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	324	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ40005	5 G 4,00	Anime cordate a corone concentriche	13,9	382	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ40005U	5 X 4,00	Anime cordate a corone concentriche	13,9	382	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60002	2 X 6,00	Anime twistate a corone concentriche	12,5	288	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60003	3 G 6,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	347	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60003U	3 X 6,00	Anime twistate a corone concentriche	12,9	347	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60004	4 G 6,00	Anime twistate a corone concentriche	14,3	423	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60004U	4 X 6,00	Anime twistate a corone concentriche	14,3	423	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60005	5 G 6,00	Anime cordate a corone concentriche	15,8	511	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60005U	5 X 6,00	Anime cordate a corone concentriche	15,8	511	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ60007	7 G 6,00	Anime cordate a corone concentriche	17,1	657	Giallo/Verde-Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ60007U	7 X 6,00	Anime cordate a corone concentriche	17,1	657	Anime nere con numerazione progressiva	CEI UNEL 00725 - CEI EN 50334	✗
GHZ100002	2 X 10,00	Anime twistate a corone concentriche	14,6	416	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ100003	3 G 10,00	Anime twistate a corone concentriche	15,3	516	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ100003U	3 X 10,00	Anime twistate a corone concentriche	15,3	516	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ100004	4 G 10,00	Anime twistate a corone concentriche	17,0	644	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ100004U	4 X 10,00	Anime twistate a corone concentriche	17,0	644	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ100005	5 G 10,00	Anime cordate a corone concentriche	19,0	804	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ100005U	5 X 10,00	Anime cordate a corone concentriche	19,0	804	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160002	2 X 16,00	Anime twistate a corone concentriche	16,8	579	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160003	3 G 16,00	Anime twistate a corone concentriche	17,5	724	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160003U	3 X 16,00	Anime twistate a corone concentriche	17,5	724	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160004	4 G 16,00	Anime twistate a corone concentriche	19,9	955	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160004U	4 X 16,00	Anime twistate a corone concentriche	19,9	955	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160005	5 G 16,00	Anime cordate a corone concentriche	22,0	1154	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ160005U	5 X 16,00	Anime cordate a corone concentriche	22,0	1154	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GHZ250002	2 X 25,00	Anime twistate a corone concentriche	20,9	927	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ250003	3 G 25,00	Anime twistate a corone concentriche	24,2	1143	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ250003U	3 X 25,00	Anime twistate a corone concentriche	24,2	1143	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ250004	4 G 25,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1489	Giallo/Verde-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ250004U	4 X 25,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1477	Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ250005	5 G 25,00	Anime cordate a corone concentriche	27,5	1785	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ250005U	5 X 25,00	Anime cordate a corone concentriche	27,5	1785	Blu-Marrone-Nero-Grigio-Nero	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ350002	2 X 35,00	Anime twistate a corone concentriche	22,0	1234	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ350003	3 G 35,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1548	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ350003U	3 X 35,00	Anime twistate a corone concentriche	25,0	1548	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ350004	3,5 G 35,00	Anime twistate a corone concentriche	28,0	1693	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ350004U	3,5 X 35,00	Anime twistate a corone concentriche	28,0	1693	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ500002	2 X 50,00	Anime twistate a corone concentriche	27,8	1683	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ500003	3 G 50,00	Anime twistate a corone concentriche	29,4	2116	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ500003U	3 X 50,00	Anime twistate a corone concentriche	29,4	2167	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ500004	3,5 G 50,00	Anime twistate a corone concentriche	32,7	2224	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ500004U	3,5 X 50,00	Anime twistate a corone concentriche	32,7	2224	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ700002	2 X 70,00	Anime twistate a corone concentriche	33,0	2365	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✓
GHZ700003	3 G 70,00	Anime twistate a corone concentriche	34,5	3031	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ700003U	3 X 70,00	Anime twistate a corone concentriche	34,5	3031	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ700004	3,5 G 70,00	Anime twistate a corone concentriche	38,8	3122	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ700004U	3,5 X 70,00	Anime twistate a corone concentriche	38,8	3122	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ950002	2 X 95,00	Anime twistate a corone concentriche	37,1	3025	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ950003	3 G 95,00	Anime twistate a corone concentriche	38,4	3831	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ950003U	3 X 95,00	Anime twistate a corone concentriche	38,4	3831	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ950004	3,5 G 95,00	Anime twistate a corone concentriche	43,2	3991	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ950004U	3,5 X 95,00	Anime twistate a corone concentriche	43,2	3991	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ1200002	2 X 120,00	Anime twistate a corone concentriche	41,7	3960	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ1200003	3 G 120,00	Anime twistate a corone concentriche	43,4	4920	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ1200003U	3 X 120,00	Anime twistate a corone concentriche	43,4	4920	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ1200004	3,5 G 120,00	Anime twistate a corone concentriche	48,8	5187	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ1200004U	3,5 X 120,00	Anime twistate a corone concentriche	48,8	5187	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗
GHZ1200005	4 X 120,00 + 1 G 70,00	Anime cordate a corone concentriche	53,8	6484	Giallo/Verde-Blu-Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✗

Codice articolo	Formazione [n° x mm²]	Anime twistate/cordate	Diametro esterno circa [mm]	Peso circa [Kg/Km]	Colore anime	Identificazione anime	EPD
GHZ1500002	2 X 150,00	Anime twistate a corone concentriche	43,8	4675	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1500003	3 G 150,00	Anime twistate a corone concentriche	46,0	5881	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1500003U	3 X 150,00	Anime twistate a corone concentriche	46,0	5881	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1500004	3,5 G 150,00	Anime twistate a corone concentriche	51,8	6281	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1500004U	3,5 X 150,00	Anime twistate a corone concentriche	51,8	6281	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1850002	2 X 185,00	Anime twistate a corone concentriche	48,2	5610	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1850003	3 G 185,00	Anime twistate a corone concentriche	50,1	7042	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1850003U	3 X 185,00	Anime twistate a corone concentriche	50,1	7042	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1850004	3,5 G 185,00	Anime twistate a corone concentriche	56,3	7297	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ1850004U	3,5 X 185,00	Anime twistate a corone concentriche	56,3	7297	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ2400002	2 X 240,00	Anime twistate a corone concentriche	54,1	7370	Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ2400003	3 G 240,00	Anime twistate a corone concentriche	55,9	9151	Giallo/Verde-Blu-Marrone	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ2400003U	3 X 240,00	Anime twistate a corone concentriche	55,9	9151	Marrone-Nero-Grigio	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ2400004	3,5 G 240,00	Anime twistate a corone concentriche	63,2	9791	Marrone-Nero-Grigio-Giallo/Verde	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕
GHZ2400004U	3,5 X 240,00	Anime twistate a corone concentriche	63,2	9791	Marrone-Nero-Grigio-Blu	CEI UNEL 00722 - HD 308 S2	✕