



## Adattatore Ottico LC Femmina – LC Femmina Duplex Multimodale (MM) OM2

Adattatore per collegare due connettori ottici maschi con meccanica SC. Entrambi i connettori devono avere lo stesso tipo di lucidatura per evitare perdite di segnale.

Compatibile con le fibre multimodali (MM), da OM1 a OM5. È di colore beige, quindi se ne consiglia l'uso con le fibre multimodali OM2 per facilitarne l'identificazione.

<b>Art.</b>	233213
<b>Art. Logico</b>	OA2MMLC
<b>EAN13</b>	8424450250808

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Beige
---------------	-------

### Imballo

<b>Scatola di plastica</b>	25 pz.
----------------------------	--------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	3,00 g
<b>Peso lordo</b>	3,00 g
<b>Larghezza</b>	22,00 mm
<b>Altezza</b>	9,00 mm
<b>Profondità</b>	29,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	3,00 g

### Si distingue per

- Basse perdite d'inserzione e alta affidabilità

- Consente l'installazione tramite un clip di fissaggio (incluso) o viti di fissaggio per mantenere fisso l'adattatore
- Evita i falsi contatti, così come le disconnessioni occasionali
- Corpo in plastica (polimero), meccanicamente resistente agli urti o alla corrosione
- Incorpora, a entrambe le estremità, un tappo rimovibile che protegge l'adattatore dall'ingresso di sporco
- Duplex, per il collegamento di due cavi in fibra a ciascuna estremità
- Colore beige

## Scopri

---

### Cos'è un adattatore in fibra ottica e cosa indica il colore?

Un adattatore per fibre ottiche è utilizzato per unire due connettori ottici allineando le fibre presenti nell'adattatore e/o nel connettore. Ogni estremità di un adattatore può essere maschio o femmina.

Gli adattatori **femmina** sono normalmente rivolti verso i connettori e allineano le fibre, quindi non sono normalmente specifici per una particolare lucidatura (o smalto), ma l'utente può decidere il tipo di lucidatura che collega le estremità. Il colore di un adattatore femmina non richiede l'uso di un tipo specifico di fibra e di lucidatura, ma è consigliabile rispettarlo per identificare facilmente il tipo di fibra collegato.

Gli adattatori **maschi** includono una ferrula in ceramica o plastica che protegge e allinea la fibra quando viene inserita nell'estremità femmina. Questa ferrula è lucidata e l'utente deve assicurarsi che la lucidatura dell'altra estremità sia compatibile. Il colore di un adattatore maschio identifica il tipo di fibra e di lucidatura.

Per assicurare un collegamento con la minore perdita di luce possibile, è imperativo che le due fibre che sono collegate all'adattatore abbiano una lucidatura compatibile:

- La lucidatura **APC** (Angle Physical Contact) ha un taglio angolare di 8°, ed è compatibile solo con altre lucidature APC.
- La lucidatura **PC** (Physical contact) ha un taglio convesso, ed è compatibile con altre lucidature convessi, come PC e anche UPC.
- La lucidatura **UPC** (Ultra Physical contact) ha un taglio convesso, più fine del PC, ed è quindi

compatibile con entrambi le lucidature PC e UPC.

Il colore dell'adattatore aiuta a identificare a colpo d'occhio il tipo di fibra e lo smalto della fibra collegata, e i produttori di solito seguono le seguenti raccomandazioni:

- **Verde:** Fibre monomodali (SM) con smalto APC.
- **Blu:** Fibre monomodali (SM) con smalto PC o UPC.
- **Beige:** Fibre multimodali (MM), nessuno smalto identificato.
- **Blu acqua:** Fibre multimodali (MM) OM3 con smalto PC o UPC.
- **Magenta:** Fibre multimodali (MM) OM4 con smalto PC o UPC.
- **Verde lime:** Fibre multimodali (MM) OM5 con smalto PC o UPC.

A Televes seguiamo questa raccomandazione per **facilitare l'installazione e la manutenzione delle reti in fibra** e per evitare una possibile confusione nella connettorizzazione.

## Caratteristiche tecniche : Ref. 233213

Tipo di connettore ottico 1			LC Duplex
Tipo di connettore ottico 2			LC Duplex
Tipo di fibra			Multimodale (MM)
Ferrula			Ceramica
Tappo di protezione			Tappo autobloccante
Tipo di otturatore			Esterno
Perdita di inserzione	dB		0,2
Perdite di ritorno	dB		30
Durabilità (N. di connessioni)			1000
Materiale della custodia			Plastica
Tipo di fissaggio			Click
Temperatura di funzionamento	°C		-40 ... 85