



Dati tecnici

Funzione prodotto principale	Pasta di contatto "Alu-Plus"
------------------------------	------------------------------

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	35,3 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	20 (5) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332133890
Numero tariffa doganale	34039900000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 249-130



Documentation

Bid Text

249-130	17.05.2017	doc 23.50 KB	
249-130	19.02.2019	xml 2.49 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
249-130



Note di installazione

Applicazione



Morsetti per montaggio su guida WAGO (fino a 4 mm² /12 AWG)
Per ciascun ingresso del conduttore: inserire la punta della siringa "Alu-Plus" in ogni foro d'ingresso per il conduttore aperto (uno dopo l'altro).

Premere lo stantuffo verso il basso fino a quando "Alu-Plus" ha riempito tutti i fori di entrata del conduttore.

Applicazione





Morsetti per illuminotecnica WAGO
Inserire la punta della siringa "Alu-Plus" prima nel foro d'ingresso per il conduttore circolare e poi in quello quadrato del connettore per lampade di WAGO.

Premere lo stantuffo verso il basso fino a quando "Alu-Plus" ha riempito entrambi i fori di entrata.

Nota: non è adatto per le applicazioni ad alte temperature!

Applicazione



1. Premere la punta della siringa "Alu-Plus" in ogni foro d'ingresso per il conduttore aperto (uno dopo l'altro).

2. Premere lo stantuffo verso il basso fino a quando "Alu-Plus" ha riempito tutti i fori di entrata del conduttore.