




Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione



280-803/281-420

Electrical data

Classificazione per IEC/EN		Informazioni generali	
Corrente nominale	0.5 A	Tipo tensione 1	DC
Indicatore dello stato operativo	24 V	Tensione nominale	250 V
		Tensione inversa	1000 V

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo azionamento	Utensile

Dati geometrici

Larghezza	10 mm / 0.394 pollici
-----------	-----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore	grigio	
Gruppo materiale	I	
Materiale isolante	Poliammide (PA66)	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0	
Carico d'incendio	0.143 MJ	
Peso	4,6 g	

Requisiti ambientali		
Temperatura di lavorazione		-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-49
eCl@ss 9.0		27-14-11-49
ETIM 8.0		EC002018
ETIM 7.0		EC002018
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821864974
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)		539b7db5-8ee6-4b5b-8d73-19e730868a97
SCIP notification number (Belgium)		f35dab4b-12bc-4178-bb28-bdfe909fbe51
SCIP notification number (Bulgaria)		35f47cef-3092-4942-b045-12b558883342
SCIP notification number (Czech Republic)		6d960b11-1074-4040-89f9-60833da6e9e3
SCIP notification number (Denmark)		5ec67a1a-1ab6-4b62-a7c0-9e39bf6e1edd
SCIP notification number (Finland)		f5243053-d814-4e60-9aa9-f75be388e26d
SCIP notification number (France)		57905e65-99f7-471a-ac85-00facfd2071f
SCIP notification number (Germany)		b490024a-77cb-4c16-9b79-c7d0910d3ad6
SCIP notification number (Hungary)		9d5c1061-40b2-47f8-8a86-09243d5efbcf
SCIP notification number (Italy)		eadffead-be55-46d5-9933-d2ede1dc0fc9
SCIP notification number (Netherlands)		aef0744c-dfdb-49f1-88c9-9618dc15a1d3
SCIP notification number (Poland)		1645c72c-6ca1-41b6-a947-03997c2d01d6
SCIP notification number (Romania)		3241881a-3d37-4db0-bce2-c52bd6efd688
SCIP notification number (Sweden)		cb7ee13e-a4ff-4ee2-9356-5456a26c2b06

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
280-803/281-420

↓

Documentation



Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓


Bid Text			
280-803/281-420	19.02.2019	xml 2.81 KB	↓
280-803/281-420	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 280-803/281-420	WSCAD Universe 280-803/281-420
↓	↓
	ZUKEN Portal 280-803/281-420
	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Connettori
1.1.1.1 Morsetto passante


 N. art.: 280-901 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-101 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-601 Morsetto passante per 2 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-681 Morsetto passante per 3 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio
 N. art.: 280-603 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; arancione	 N. art.: 280-633 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-833 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; marcatura centrale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio	 N. art.: 280-621 Morsetto passante per 4 conduttori; 2,5 mm²; slot per marcatura laterali; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grigio

Note di installazione
Installazione



Allo stesso modo dei ponticelli del tipo a innesto, questi moduli con diodo sono semplicemente innestati a spinta nella sede di contatto delle barre di corrente di due morsetti passanti adiacenti, fornendo i seguenti vantaggi:

- Compatibilità con tutti i morsetti passanti della serie 280
- Facilità di adattamento per i sistemi esistenti
- Separazione dei livelli di cablaggio e operativo
- Rapida sostituzione delle altre unità operative



Controllo diodo di ricircolo e tensione