

## Scheda dati | Codice articolo: 870-406

Ponticello; 6 poli; isolato; grigio chiaro

<https://www.wago.com/870-406>



Colore: ■ grigio chiaro

Simile all'illustrazione

### Electrical data

#### Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale 18 A

#### Ex information

Corrente nominale (Ex-e II) 13,5 A

### Dati geometrici

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Larghezza               | 29 mm / 1.142 pollici  |
| Altezza                 | 2,5 mm / 0.098 pollici |
| Assegnazione ponticello | 1-2-3-4-5-6            |

### Dati dei materiali

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                      | grigio chiaro                                                                 |
| Carico d'incendio           | 0.03 MJ                                                                       |
| Peso                        | 2,9 g                                                                         |

### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 100 (25) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918508285 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Compliance 870-406 |  |

Documentation

| Additional Information |                   |                                                                                   |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB |  |


| Bid Text |            |                 |                                                                                     |
|----------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 870-406  | 19.02.2019 | xml<br>2.51 KB  |  |
| 870-406  | 04.01.2018 | doc<br>23.50 KB |  |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |                                                                                     | CAE data                  |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2D/3D Models 870-406 |  | EPLAN Data Portal 870-406 |  |
|                      |                                                                                     | WSCAD Universe 870-406    |  |
|                      |                                                                                     | ZUKEN Portal 870-406      |  |

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa del potenziale in comune con ponticello a barre a innesto:  
In un singolo morsetto sono presenti due slot paralleli per ponticello.

Spingere le barre dei ponticelli fino al completo inserimento. Quando si utilizzano barre multipolari premere alternando a destra e a sinistra fino al fissaggio.  
Ponticelli a barre a innesto 1 – 3 – 5 – 7 or 1 – – 4 – – 7  
a richiesta