

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|----------------------|--|
| Versione | Macchina spellafili e crimpatrice, 0.5mm ² , 2.5mm ² |
| N. d'ordine | 2439140000 |
| Tipo | CRIMPFIX E |
| GTIN (EAN) | 4050118451917 |
| CPZ | 1 Pezzo |
| Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
| Disponibile fino a | 2025-01-06 |
| Prodotto alternativo | 2833890000 |

Data di creazione 19 settembre 2024 9.05.21 CEST

Versione catalogo 14.09.2024 / Con riserva di modifiche tecniche

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità | 349 mm | Profondità (pollici) | 13,74 inch |
| Posizione verticale | 230 mm | Altezza (pollici) | 9,055 inch |
| Larghezza | 288 mm | Larghezza (pollici) | 11,339 inch |
| Peso netto | 14.000 g | | |

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Area di crimpatura , max. | 2,5 mm ² | Area di crimpatura , min. | 0,5 mm ² |
| Campo di isolamento | 0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14) | Collegamento elettrico | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA |
| Comando | Elettromeccanico | Crimpatura | Trapezoidale |
| Lunghezza dei terminali | 14 mm | Lunghezza di crimpatura | 8 mm |
| Materiali di consumo | Capicorda tubiformi su bobina, con collari isolanti | Sezione del terminale, max. | 2,5 mm ² |
| Sezione del terminale, min. | 0,5 mm ² | Tempo di un ciclo | approx. 1.8 sec |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 9.1 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 10.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae |
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cl |

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

| | |
|-----------------------|--|
| Documentazione utente | Manual |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | HAKL/TPKL CF2.5M/CF2.5 | Versione |
| N. d'ordine | 9205810000 | Accessori, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4032248814008 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |
| Tipo | AIMESA CF U/LS TIN | Versione |
| N. d'ordine | 1132150000 | Macchine automatiche, Ricambio |
| GTIN (EAN) | 4032248920082 | |
| CPZ | 1 Pezzo | |